



# ColorBurst Powercore gen2

## ColorBurst Powercore gen2, RGB, 8° Native (no spread lens), Gray Housing, Landscape

ColorBurst Powercore gen2, RGB, 8° Native (no spread lens), Gray Housing, Landscape

ColorBurst Powercore gen2 är en högeffektiv LED-armatur för accent- och platsbelysning utomhus. Standardutförandet för våra Architectural-armaturer ger ett fullfärgsljusflöde på upp till 963 lumen som passar många olika typer av dynamisk uppåtriktad belysning, strålkastarbelysning och dekorativ belysning.

### Produktdata

| Allmän information           |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Ljuskällans spridningsvinkel | 8 °               |
| Ljuskällans färg             | Röd, grön och blå |
| Utbytbar ljuskälla           | Nej               |
| Driftdon ingår               | Ja                |
| Optikavskärmning/optiktyp    | GT [ Härdad glas] |
| Armaturens ljusfördelning    | 8°                |
| Skyddsklass IEC              | Säkerhetsklass I  |
| UL-märkning                  | UL och cUL märkt  |
| Avbländningstillbehör        | GS [ Bländskydd]  |
| Drift och elektricitet       |                   |
| Inspänning                   | 100 till 277 V    |
| Ingångsfrekvens              | 50–60 Hz          |

| Mekanik och armaturhus                       |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Färg                                         | grå                           |
| Användning och godkännande                   |                               |
| Kod för kapslingsklass                       | IP66 [ Dammtät, strålskyddad] |
| Skyddskod för mekanisk påverkan              | IK08 [ 5 J vandalskyddad]     |
| Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)       |                               |
| Initialt ljusflöde                           | 927 lm                        |
| Initialt LED-ljusutbyte                      | 31 lm/W                       |
| Initial ineffekt                             | 30 W                          |
| Prestanda över tid (IEC-kompatibel)          |                               |
| Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C beräknat | 48300                         |

## ColorBurst Powercore gen2

Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C beräknat 48300

### Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur -40 till +50 °C


### Produktdata

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Fullständig produktkod  | 871869921136399                |
| Beställningsproduktnamn | BCP462 G2 19xLED-HB/RGB HMA GR |
| EAN/UPC – Produkt       | 8718699211363                  |
| Beställningsnummer      | 123-000156-20                  |

|                                           |                                                                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 1                                                                                      |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 2                                                                                      |
| Materialnummer (12NC)                     | 912400135461                                                                           |
| Nettovikt (stycke)                        | 3,470 kg                                                                               |
| Katalognummer                             | 123-000156-20                                                                          |
| Beskrivning av katalognummer              | ColorBurst Powercore gen2, RGB, 8° Native<br>(no spread lens), Gray Housing, Landscape |



### Måttskiss



ColorBurst Powercore gen2

