



ColorBurst Powercore gen2



BCP462 G2 19xLED-HB/RGB BK

ColorBurst Powercore gen2, RGB, 8° Native (no spread lens), Black Housing, Architectural

ColorBurst Powercore gen2 est un projecteur d'éclairage LED d'extérieur à haut rendement conçu pour l'éclairage d'accentuation et l'éclairage des sites. Les versions Architectural et Paysage produisent un puissant flux lumineux de toutes les couleurs, permettant de couvrir une grande variété d'applications dynamiques d'éclairage d'illumination et décoratif. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site, à la page www.colorkinetics.com/ls/rgb/ColorBurst-Powercore-RGB-gen2/.

Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Angle d'ouverture du faisceau de lumière	8 °	Tension d'entrée	100 à 277 V
Température de couleur	Rouge, vert et bleu	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Source lumineuse de substitution	Non	Matériaux et finitions	
Driver inclus	Oui	Couleur	Noir
Cache optique/ type de l'objectif	GT [Verre thermique]	Normes et recommandations	
Faisceau du luminaire	8°	Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I	Classe d'efficacité énergétique	G
Marquage UL	Marquage UL et cUL		
Accessoires de protection contre l'éblouissement	GS [Glare shield]		


ColorBurst Powercore gen2

Code de protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J Protection anti-vandal]
Norme de vibration	Complies with ANSI C136.31, 3G
Résistance aux vibrations	Complies with ANSI C136.31, 3G
Numéro d'enregistrement EPREL	890600
Performances Initiales (Conforme IEC)	
Flux lumineux initial	927 lm
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	31 lm/W
Puissance initiale absorbée	30 W
Durées de vie (Conforme IEC)	
Flux lumineux sortant 70 % à 25 °C Calculé	48300
Flux lumineux sortant 70 % à 50 °C Calculé	48300
Conditions d'utilisation	
Plage de températures ambiantes	-40 à +50°C

Données logistiques	
Code de produit complet	871869921139499
Nom du produit de la commande	BCP462 G2 19xLED-HB/RGB BK
Code barre produit	8718699211394
Code de commande	123-000156-24
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	2
SAP - Matériaux	912400135464
Poids net (pièce)	5,510 kg
Code catalogue	123-000156-24
Description du code catalogue	ColorBurst Powercore gen2, RGB, 8° Native (no spread lens), Black Housing, Architectural



Schéma dimensionnel



BCP462 G2 19xLED-HB/RGB BK

