



ColorBurst Powercore gen2



BCP462 G2 19xLED-HB/RGB BK

ColorBurst Powercore gen2, RGB, 8° Native (no spread lens), Black Housing, Architectural

ColorBurst Powercore gen2 är en högeffektiv LED-armatur för accent- och platsbelysning utomhus. Standardutförandet för våra Architectural-armaturer ger ett fullfärgsljusflöde på upp till 963 lumen som passar många olika typer av dynamisk uppåtriktad belysning, strålkastarbelysning och dekorativ belysning.

Produktdata

Allmän information	
Ljuskällans spridningsvinkel	8 °
Ljuskällans färg	Röd, grön och blå
Utbytbar ljuskälla	Nej
Driftdon ingår	Ja
Optikavskärmning/optiktyp	GT [Hårdat glas]
Armaturens ljusfördelning	8°
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
UL-märkning	UL och cUL märkt
Avbländningstillbehör	GS [Bländskydd]
Drift och elektricitet	
Inspänning	100 till 277 V
Ingångsfrekvens	50–60 Hz

Mekanik och armaturhus	
Färg	Svart
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Energieffektivitetsklass	G
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J vandalskyddad]
Vibrationsstandard	Complies with ANSI C136.31, 3G
Vibrationsklassificering	Complies with ANSI C136.31, 3G
EPREL-registreringsnummer	890600
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initialt ljusflöde	927 lm
Initialt LED-ljusutbyte	31 lm/W
Initial ineffekt	30 W

ColorBurst Powercore gen2

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C beräknat 48300

Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C beräknat 48300

Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur -40 till +50 °C

Produktdata


Fullständig produktkod 871869921139499

Beställningsproduktnamn BCP462 G2 19xLED-HB/RGB BK


EAN/UPC – Produkt 8718699211394

Beställningsnummer 123-000156-24

SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	2
Materialnummer (12NC)	912400135464
Nettovikt (stycke)	5,510 kg
Katalognummer	123-000156-24
Beskrivning av katalognummer	ColorBurst Powercore gen2, RGB, 8° Native (no spread lens), Black Housing, Architectural



Måttskiss



BCP462 G2 19xLED-HB/RGB BK

