



ColorBurst Powercore gen2

ColorBurst Powercore gen2, RGB, 8° Native (no spread lens), White Housing, Landscape

ColorBurst Powercore gen2, RGB, 8° Native (no spread lens), White Housing, Landscape

ColorBurst Powercore gen2 är en högeffektiv LED-armatur för accent- och platsbelysning utomhus. Standardutförandet för våra Architectural-armaturer ger ett fullfärgsljusflöde på upp till 963 lumen som passar många olika typer av dynamisk uppåtriktad belysning, strålkastarbelysning och dekorativ belysning.

Produktdata

Allmän information	
Ljuskällans spridningsvinkel	8 °
Ljuskällans färg	Röd, grön och blå
Utbytbar ljuskälla	Nej
Driftdon ingår	Ja
Optikavskärmning/optiktyp	GT [Härdad glas]
Armaturens ljusfördelning	8°
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
UL-märkning	UL och cUL märkt
Avbländningstillbehör	GS [Bländskydd]
Drift och elektricitet	
Inspänning	100 till 277 V
Ingångsfrekvens	50–60 Hz


Mekanik och armaturhus	
Färg	Vit
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J vandalskyddad]
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initialt ljusflöde	927 lm
Initialt LED-ljusutbyte	31 lm/W
Initial ineffekt	30 W
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C beräknat	48300

ColorBurst Powercore gen2

Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C beräknat 48300		Räknare - antal förpackningar per kartong 2	
Användningsförhållanden		Materialnummer (12NC) 912400135465	
Omgivningstemperatur -40 till +50 °C		Nettovikt (stycke) 3,470 kg	
Produktdata		Katalognummer 123-000156-26	
Fullständig produktkod 871869921140099		Beskrivning av katalognummer ColorBurst Powercore gen2, RGB, 8° Native (no spread lens), White Housing, Landscape	
Beställningsproduktnamn BCP462 G2 19xLED-HB/RGB HMA WH			
EAN/UPC – Produkt 8718699211400			
Beställningsnummer 123-000156-26			
SAP-Räknare – Antal per förpackning 1			



Måttskiss



ColorBurst Powercore gen2

