



ColorBurst Powercore gen2



BCP462 G2 19xLED-HB/RGB WH

ColorBurst Powercore gen2, RGB, 8° Native (no spread lens), White Housing, Architectural

ColorBurst Powercore gen2 är en högeffektiv LED-armatur för accent- och platsbelysning utomhus. Standardutförandet för våra Architectural-armaturer ger ett fullfärgsljusflöde på upp till 963 lumen som passar många olika typer av dynamisk uppåtriktad belysning, strålkastarbelysning och dekorativ belysning.

Produktdata

Allmän information	
Ljuskällans spridningsvinkel	8°
Ljuskällans färg	Röd, grön och blå
Utbytbar ljuskälla	Nej
Driftdon ingår	Ja
Optikavskärmning/optiktyp	GT [Härdat glas]
Armaturens ljusfördelning	8°
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
UL-märkning	UL och cUL märkt
Avbländningstillbehör	GS [Bländskydd]

Drift och elektricitet

Inspänning	100 till 277 V
Ingångsfrekvens	50–60 Hz

Mekanik och armaturhus	
Färg	Vit

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Energieffektivitetsklass	G
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J vandalskyddad]
Vibrationsstandard	Complies with ANSI C136.31, 3G
Vibrationsklassificering	Complies with ANSI C136.31, 3G
EPREL-registreringsnummer	890602

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initialt ljusflöde	927 lm
Initialt LED-ljusutbyte	31 lm/W
Initial ineffekt	30 W

ColorBurst Powercore gen2

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C beräknat 48300

Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C beräknat 48300

Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur -40 till +50 °C


Produktdata

Fullständig produktkod	871869921141799
Beställningsproduktnamn	BCP462 G2 19xLED-HB/RGB WH
EAN/UPC – Produkt	8718699211417
Beställningsnummer	123-000156-27

SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	2
Materialnummer (12NC)	912400135466
Nettovikt (stycke)	5,510 kg
Katalognummer	123-000156-27
Beskrivning av katalognummer	ColorBurst Powercore gen2, RGB, 8° Native (no spread lens), White Housing, Architectural



Måttskiss



BCP462 G2 19xLED-HB/RGB WH

