



ColorBurst Powercore gen2



BCP462 G2 19xLED-HB/RGB BZ

ColorBurst Powercore gen2, RGB, 8° Native (no spread lens), Bronze Housing, Architectural

ColorBurst Powercore gen2 är en högeffektiv LED-armatur för accent- och platsbelysning utomhus. Standardutförandet för våra Architectural-armaturer ger ett fullfärgsljusflöde på upp till 963 lumen som passar många olika typer av dynamisk uppåtriktad belysning, strålkastarbelysning och dekorativ belysning.

Produktdata

Allmän information	
Ljuskällans spridningsvinkel	8 °
Ljuskällans färg	Röd, grön och blå
Utbytbar ljuskälla	Nej
Driftdon ingår	Ja
Optikavskärmning/optiktyp	GT [Hårdat glas]
Armaturens ljusfördelning	8°
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
UL-märkning	UL och cUL märkt
Avbländningstillbehör	GS [Bländskydd]

Drift och elektricitet

Inspänning	100 till 277 V
Ingångsfrekvens	50–60 Hz

Mekanik och armaturhus	
Färg	brons

Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Energieffektivitetsklass	G
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J vandalskyddad]
Vibrationsstandard	Complies with ANSI C136.31, 3G
Vibrationsklassificering	Complies with ANSI C136.31, 3G
EPREL-registreringsnummer	890604

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initialt ljusflöde	927 lm
Initialt LED-ljusutbyte	31 lm/W
Initial ineffekt	30 W

ColorBurst Powercore gen2

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C beräknat 48300

Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C beräknat 48300

Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur -40 till +50 °C

Produktdata

Fullständig produktkod 871869921143199

Beställningsproduktnamn BCP462 G2 19xLED-HB/RGB BZ

EAN/UPC – Produkt 8718699211431

Beställningsnummer 123-000156-30

SAP-Räknare – Antal per förpackning 1


Räknare - antal förpackningar per kartong 2

Materialnummer (12NC) 912400135468


Nettovikt (stycke) 5,510 kg

Katalognummer 123-000156-30

Beskrivning av katalognummer ColorBurst Powercore gen2, RGB, 8° Native (no spread lens), Bronze Housing, Architectural



Måttskiss



BCP462 G2 19xLED-HB/RGB BZ

