



ColorBurst IntelliHue Powercore

ColorBurst IntelliHue Powercore, 8° Native (no spread lens), Gray Housing, Architectural

ColorBurst IntelliHue Powercore, 8° Native (no spread lens), Gray Housing, Architectural

ColorBurst IntelliHue Powercore brinda un control preciso del color y la luz blanca ajustable de alta calidad en la misma luminaria para aplicaciones de iluminación vertical de paredes y focalización de exterior. La tecnología IntelliHue proporciona un IRC de 80+ (2700 K a 4000 K) y la capacidad de matizar cualquier CCT entre 2000 K y 10 000 K sobre y debajo de la curva de cuerpo negro.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		CRI a 2700	
Ángulo de haz de la fuente de luz	8°		83
Color de la fuente de luz	IntelliHue	Mecánicos y de carcasa	
Fuente de luz reemplazable	No	Tensión de entrada	100 a 277 V
Controlador incluido	Si	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Tipo de cubierta/lente óptico	Vidrio templado	Controles y regulación	
Ampliación de haz de luz de la luminaria	8°	Con regulación de intensidad	Si
Clase de protección IEC	Clase de seguridad I	Datos técnicos de la luz	
Accesorios de pantalla antirreflejo	Rejilla de nido de abeja	Configuración de la carcasa	Versión básica
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Material de la carcasa	Aluminio moldeado a presión
Eficacia (lm/W) de 4000 K	59 lm/W	Color	Gris
Eficacia (lm/W) de 2700 K	59 lm/W		
CRI a 4000 K	85		

ColorBurst IntelliHue Powercore

Aprobación y aplicación

Código de protección de ingreso	IP66 [Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Clase de eficacia energética	G
Código de protección de impacto mec.	IK08 [5 J protección contra vandalismo]
Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
Clasificación de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
Número de registro de EPREL	887793

Información general

Flujo luminoso inicial	1481 lm
Eficacia de la luminaria LED inicial	47 lm/W
Temperatura de color correlacionada inic.	- K
Índice de reproducción de color inic.	≥80
Potencia de entrada inicial	33 W

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

70 % de mantenimiento lumínico a 25 °C calculados	48300
70 % de mantenimiento lumínico a 50 °C calculados	48300
80 % de mantenimiento lumínico a 25 °C calculados	48300
80 % de mantenimiento lumínico a 50 °C calculados	48300

90 % de mantenimiento lumínico a 25 °C informados	27000
90 % de mantenimiento lumínico a 50 °C informados	25000

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-40 a +50 °C
-------------------------------	--------------

Datos de producto

Código del producto completo	871869921145599
Nombre del producto del pedido	BCP462 G2 19xLED-HB/RGBMW GR
EAN/UPC: producto	8718699211455
Código del pedido	423-000003-21
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	2
Material de SAP	912400135470
Copiar peso neto (pieza)	7,875 kg
Número del catálogo	423-000003-21
Descripción del número del catálogo	ColorBurst IntelliHue Powercore, 8° Native (no spread lens), Gray Housing, Architectural



Plano de dimensiones



BCP462 G2 19xLED-HB/RGBMW GR

ColorBurst IntelliHue Powercore

