



ColorBurst IntelliHue Powercore



ColorBurst IntelliHue Powercore, 8° Native (no spread lens), White Housing, Landscape

ColorBurst IntelliHue Powercore, 8° Native (no spread lens), White Housing, Landscape

ColorBurst IntelliHue Powercore ger exakt färgstyrning och inställbart vitt ljus av hög kvalitet i en och samma armatur för vägg- och spotbelysning utomhus. IntelliHue-teknologin ger 80+ CRI (2 700–4 000 K) och möjlighet att tona alla CCT mellan 2 000 och 10 000 K över och under svartkroppskruvan. För mer information se www.colorkinetics.com/Products

Produktdata

Allmän information	
Ljuskällans spridningsvinkel	8°
Ljuskällans färg	IntelliHue
Utbytbar ljuskälla	Nej
Driftdon/strömenhet/transformator	No [-]
Driftdon ingår	Ja
Optikavskärmning/optiktyp	GT [Härdat glas]
Armaturens ljusfördelning	8°
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
CE-märkning	CE märkning
Avbländningstillbehör	HC [bikakeraster]
Glas	No [-]
Vinkel	8°

Ljusteknik	
Ljusutbyte (lm/W) vid 4 000 K	56 lm/W
Ljusutbyte (lm/W) vid 2 700 K	59 lm/W
CRI vid 4 000 K	85
CRI vid 2 700	83
Drift och elektricitet	
Inspänning	100 till 277 V
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja

ColorBurst IntelliHue Powercore

Mekanik och armaturhus

Armaturhusets konfiguration	HMA [Armaturhus med mediumlång arm]
Armaturhusets material	Pressgjuten aluminium
Färg	Vit

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Energieffektivitetsklass	G
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J vandalskyddad]
EPREL-registreringsnummer	887796

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initialt ljusflöde	1481 lm
Initialt LED-ljusutbyte	47 lm/W
Init. Corr. färgtemperatur	- K
Initialt färgåtergivningsindex	≥80
Initial ineffekt	33 W

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C beräknat	48300
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C beräknat	48300
Bibehållet ljusflöde 80 % vid 25 °C beräknat	48300
Bibehållet ljusflöde 80 % vid 50 °C beräknat	48300


Bibehållet ljusflöde 90 % vid 25 °C rapporterat	27000
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 50 °C rapporterat	25000

Användningsförhållanden


Omgivningstemperatur	-40 till +50 °C
----------------------	-----------------

Produktdata

Fullständig produktkod	871869921148699
Beställningsproduktnamn	BCP462 G2 19xLED-HB/RGBMW HMA WH
EAN/UPC – Produkt	8718699211486
Beställningsnummer	423-000003-26
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	2
Materialnummer (12NC)	912400135473
Net Weight (Piece)	3,470 kg
Katalognummer	423-000003-26
Beskrivning av katalognummer	ColorBurst IntelliHue Powercore, 8° Native (no spread lens), White Housing, Landscape



Måttskiss



BCP462 G2 19xLED-HB/RGBMW HMA WH

