



ColorBurst IntelliHue Powercore

ColorBurst IntelliHue Powercore, 8° Native (no spread lens), Bronze Housing, Landscape

ColorBurst IntelliHue Powercore, 8° Native (no spread lens), Bronze Housing, Landscape

ColorBurst IntelliHue Powercore позволяет обеспечить точное управление цветом и получить высококачественный регулируемый белый свет от одного светильника для наружного омывающего освещения стен и точечного освещения. Технология IntelliHue обеспечивает CRI выше 80 (2700–4000 K) и позволяет придать нужный оттенок любой цветовой температуре в диапазоне 2000–10 000 K выше и ниже кривой излучения черного тела.


Данные о продукции

Общая информация		Угол	
Угол расхождения луча от источника света	8 °	8°	
Цвет источника света	IntelliHue	Технические характеристики освещения	
Сменный источник света	No	Эффективность (лм/Вт) при 4000 К	46,9 lm/W
Драйвер/блок питания/трансформатор	No [-]	Эффективность (лм/Вт) при 2700 К	49 lm/W
Драйвер в комплекте	Yes	CRI при 4000 К	85
Тип оптического плафона/линзы	GT [Tempered glass]	Эксплуатационные и электрические характеристики	
Распределение света светильника	8°	Входное напряжение	100 to 277 V
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I	Входная частота	50–60 Hz
Маркировка CE	CE mark		
Аксессуары для противобликового щитка	HC [Honeycomb louver]		
Очки	No [-]		

ColorBurst IntelliHue Powercore

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Механические компоненты и корпус	
Конфигурация корпуса	HMA [Housing with medium-length arm]
Материал корпуса	Литой алюминий
Цвет	Bronze
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения	IP66 [Защита от попадания пыли, защита от струй]
Класс энергоэффективности	G
Код степени защиты от механических воздействий	IK08 [5 J vandal-protected]
Регистрационный номер в EPREL	887798
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Начальная светоотдача	1481 lm
Начальная эффективность освещения светодиода	47 lm/W
Нач. корр. цветовая температура	- K
Нач. индекс цветопередачи	≥80
Начальная входная мощность	33 W
Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 48300 25 °C	
Стабильность светового потока (расчетная): 70% при 48300 50 °C	
Стабильность светового потока (расчетная): 80% при 25 °C 48300	

Чертеж размеров



BCP462 G2 19xLED-HB/RGBMW HMA BZ

Стабильность светового потока (расчетная): 80% при 50 °C 48300	
Стабильность светового потока (сообщаемая): 90% при 25 °C 27000	
Стабильность светового потока (сообщаемая): 90% при 50 °C 25000	
Условия эксплуатации	
Диапазон температуры окружающей среды -40 to +50 °C	
Данные об изделии	
Полный код продукта	871869921150999
Название продукта для заказа	BCP462 G2 19xLED-HB/RGBMW HMA BZ
EAN/UPC — продукт	8718699211509
Код заказа	423-000003-29
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	2
Материал (SAP)	912400135475
Вес нетто (шт.)	3,470 kg
Номер по каталогу	423-000003-29
Номер по каталогу, описание	ColorBurst IntelliHue Powercore, 8° Native (no spread lens), Bronze Housing, Landscape



