



ColorBurst IntelliHue Powercore



ColorBurst IntelliHue Powercore, 8° Native (no spread lens), Bronze Housing, Architectural

ColorBurst IntelliHue Powercore, 8° Native (no spread lens), Bronze Housing, Architectural

ColorBurst IntelliHue Powercore ger exakt färgstyrning och inställbart vitt ljus av hög kvalitet i en och samma armatur för vägg- och spotbelysning utomhus. IntelliHue-teknologin ger 80+ CRI (2 700–4 000 K) och möjlighet att tona alla CCT mellan 2 000 och 10 000 K över och under svartkroppskruvan. För mer information se www.colorkinetics.com/Products

Produktdata

Allmän information		Ljusteknik	
Ljuskällans spridningsvinkel	8 °	Ljusutbyte (lm/W) vid 4 000 K	46,9 lm/W
Ljuskällans färg	IntelliHue	Ljusutbyte (lm/W) vid 2 700 K	49 lm/W
Utbytbar ljuskälla	Nej	CRI vid 4 000 K	85
Driftdon ingår	Ja	Drift och elektricitet	
Optikavskärmning/optiktyp	GT [Härdat glas]	Inspänning	100 till 277 V
Armaturens ljusfördelning	8°	Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I	Styrenheter och dimring	
CE-märkning	CE märkning	Dimbara	Ja
Avbländningstillbehör	HC [bikakeraster]	Mekanik och armaturhus	
Glas	No [-]	Armaturhusets konfiguration	BV [Grundversion]
Vinkel	8°		

ColorBurst IntelliHue Powercore

Armaturhusets material	Pressgjuten aluminium
Färg	brons

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Energieffektivitetsklass	G
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J vandalskyddad]
Vibrationsstandard	Complies with ANSI C136.31, 3G
Vibrationsklassificering	Complies with ANSI C136.31, 3G
EPREL-registreringsnummer	887799

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initialt ljusflöde	1481 lm
Initialt LED-ljusutbyte	47 lm/W
Init. Corr. färgtemperatur	- K
Initialt färgåtergivningsindex	≥80
Initial ineffekt	33 W

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C beräknat	48300
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C beräknat	48300
Bibehållet ljusflöde 80 % vid 25 °C beräknat	48300
Bibehållet ljusflöde 80 % vid 50 °C beräknat	48300

Bibehållet ljusflöde 90 % vid 25 °C rapporterat	27000
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 50 °C rapporterat	25000

Användningsförhållanden


Omgivningstemperatur	-40 till +50 °C
----------------------	-----------------

Produktdata

Fullständig produktkod	871869921151699
Beställningsproduktnamn	BCP462 G2 19xLED-HB/RGBMW BZ
EAN/UPC – Produkt	8718699211516
Beställningsnummer	423-000003-30
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	2
Materialnummer (12NC)	912400135476
Net Weight (Piece)	5,510 kg
Katalognummer	423-000003-30
Beskrivning av katalognummer	ColorBurst IntelliHue Powercore, 8° Native (no spread lens), Bronze Housing, Architectural



Måttskiss



BCP462 G2 19xLED-HB/RGBMW BZ

