



ColorBurst Powercore gen2 RGBW/RGBA



ColorBurst Powercore gen2, RGBW, 8° Native (no spread lens), Black Housing, Architectural

ColorBurst Powercore gen2, RGBW, 8° Native (no spread lens), Black Housing, Architectural

ColorBurst Powercore gen2, RGBW/RGBA to oprawa LED oświetlenia iluminacyjnego przeznaczona do montażu na zewnątrz. Rozwiązanie to doskonale nadaje się do punktowego oświetlenia akcentującego lub też do zalewowego oświetlenia powierzchni ściany fasad budynków. Wysokowydajne oprawy ColorBurst Powercore gen2, RGBW/RGBA oferują zalety w pełni nasyconych barw palety RGB oraz dodatkowo wykorzystują diodę bursztynową lub białą, które, pozwalają na rozszerzenie zakresu dostępnych barw przy jednoczesnej poprawie wskaźnika oddawania barw. Rozwiązanie ColorBurst Powercore gen2, RGBW/RGBA oferuje też cały zakres dedykowanych rozsyłów światła oraz możliwość dostosowywania dzięki różnorodnym akcesoriom, które można stosować w niezliczonych konfiguracjach

Dane produktu

Informacje ogólne		Akcesoria osłony przeciwoślnieniowej	
Kąt rozsyłu źródła światła	8°	GS [osłona przeciwoślnieniowa]	
Barwa źródła światła	RGBW	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Wymienne źródło światła	brak	Napięcie wejściowe	100-277 V
Zawiera zasilacz	tak	Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Typ pokrywy optycznej/soczewki	GT [szyba hartowana]	Sterowanie i ściemnianie	
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	8°	Ściemnialna	tak
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I		
Znak CE	CE		
Oznaczenie UL	UL/cUL		

ColorBurst Powercore gen2 RGBW/RGBA

Mechanika i korpus	
Kolor	BK

Zatwierdzenie i Aplikacja	
Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Klasa energooszczędności	G
Odporność na uduary mech.	IK08 [IK08]
Norma związana z drganiami	Complies with ANSI C136.31, 3G
Wskaźnik odporności na drgania	Complies with ANSI C136.31, 3G
Numer rejestracji EPREL	887803

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)	
Initial luminous flux	1230 lm
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	41 lm/W
Moc znamionowa	30 W


Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)	
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 25°C	48300
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 50°C	48300

Warunki dotyczące zastosowań	
Zakres temperatury otoczenia	-40 do +50°C

Dane produktu	
Pełny kod produktu	871869921155499
Nazwa produktu na zamówieniu	BCP462 G2 19xLED-HB/RGBW BK
EAN/UPC - Produkt	8718699211554
Kod zamówienia	423-000004-24
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	2
Material Nr. (12NC)	912400135480
Net Weight (Piece)	5,510 kg
Numer katalogowy	423-000004-24
Catalog Number Description	ColorBurst Powercore gen2, RGBW, 8° Native (no spread lens), Black Housing, Architectural



Rysunki techniczne



BCP462 G2 19xLED-HB/RGBW BK

