



# ColorBurst Powercore gen2 RGBW/RGBA



## ColorBurst Powercore gen2, RGBW, 8° Native (no spread lens), White Housing, Architectural

ColorBurst Powercore gen2, RGBW, 8° Native (no spread lens), White Housing, Architectural

ColorBurst Powercore gen2 är en högeffektiv LED-armatur för accent- och platsbelysning utomhus. Standardutförandet av våra Architectural-armaturer ger ett fullfärgsljusflöde på upp till 963 lumen som passar många olika typer av dynamisk uppåtriktad belysning, strålkastarbelysning och dekorativ belysning.

### Produktdata

| Allmän information        |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Ljuskällans färg          | RGBW              |
| Utbytbar ljuskälla        | Nej               |
| Driftdon ingår            | Ja                |
| Optikavskärmning/optiktyp | GT [ Härdat glas] |
| Armaturens ljusfördelning | 8°                |
| Skyddsklass IEC           | Säkerhetsklass I  |
| CE-märkning               | CE märkning       |
| UL-märkning               | UL och cUL märkt  |
| Avbländningstillbehör     | GS [ Bländskydd]  |
| Drift och elektricitet    |                   |
| Inspänning                | 100 till 277 V    |
| Ingångsfrekvens           | 50–60 Hz          |

| Styrenheter och dimring         |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Dimbara                         | Ja                             |
| Mekanik och armaturhus          |                                |
| Färg                            | Vit                            |
| Användning och godkännande      |                                |
| Kod för kapslingsklass          | IP66 [ Dammtät, strålskyddad]  |
| Energieffektivitetsklass        | G                              |
| Skyddskod för mekanisk påverkan | IK08 [ 5 J vandskyddad]        |
| Vibrationsstandard              | Complies with ANSI C136.31, 3G |
| Vibrationsklassificering        | Complies with ANSI C136.31, 3G |
| EPREL-registreringsnummer       | 887805                         |

## ColorBurst Powercore gen2 RGBW/RGBA

### Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Initialt ljusflöde      | 1230 lm |
| Initialt LED-ljusutbyte | 41 lm/W |
| Initial ineffekt        | 30 W    |

### Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C beräknat | 48300 |
| Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C beräknat | 48300 |


### Användningsförhållanden

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Omgivningstemperatur | -40 till +50 °C |
|----------------------|-----------------|


### Produktdata

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Fullständig produktkod | 871869921157899 |
|------------------------|-----------------|

|                                           |                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beställningsproduktnamn                   | BCP462 G2 19xLED-HB/RGBW WH                                                                     |
| EAN/UPC – Produkt                         | 8718699211578                                                                                   |
| Beställningsnummer                        | 423-000004-27                                                                                   |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning       | 1                                                                                               |
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 2                                                                                               |
| Materialnummer (12NC)                     | 912400135482                                                                                    |
| Net Weight (Piece)                        | 6,800 kg                                                                                        |
| Katalognummer                             | 423-000004-27                                                                                   |
| Beskrivning av katalognummer              | ColorBurst Powercore gen2, RGBW, 8°<br>Native (no spread lens), White Housing,<br>Architectural |



### Måttskiss



BCP462 G2 19xLED-HB/RGBW WH

