



ColorBurst Powercore gen2 RGBW/RGBA



ColorBurst Powercore gen2, RGBW, 8° Native (no spread lens), Bronze Housing, Landscape

ColorBurst Powercore gen2, RGBW, 8° Native (no spread lens), Bronze Housing, Landscape

ColorBurst Powercore gen2 är en högeffektiv LED-armatur för accent- och platsbelysning utomhus. Standardutförandet av våra Architectural-armaturer ger ett fullfärgsljusflöde på upp till 963 lumen som passar många olika typer av dynamisk uppåtriktad belysning, strålkastarbelysning och dekorativ belysning.

Produktdata

Allmän information	
Ljuskällans spridningsvinkel	8 °
Ljuskällans färg	RGBW
Utbytbar ljuskälla	Nej
Driftdon ingår	Ja
Optikavskärmning/optiktyp	GT [Härdat glas]
Armaturens ljusfördelning	8°
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
CE-märkning	CE märkning
UL-märkning	UL och cUL märkt
Avbländningstillbehör	GS [Bländskydd]
Drift och elektricitet	
Inspänning	100 till 277 V

Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Mekanik och armaturhus	
Färg	brons
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Energieffektivitetsklass	G
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J vandalskyddad]
EPREL-registreringsnummer	887806

ColorBurst Powercore gen2 RGBW/RGBA

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initialt ljusflöde	1230 lm
Initialt LED-ljusutbyte	41 lm/W
Initial ineffekt	30 W

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C beräknat	48300
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C beräknat	48300


Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur	-40 till +50 °C
----------------------	-----------------


Produktdata

Fullständig produktkod	871869921158599
------------------------	-----------------

Beställningsproduktnamn	BCP462 G2 19xLED-HB/RGBW HMA BZ
EAN/UPC – Produkt	8718699211585
Beställningsnummer	423-000004-29
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	2
Materialnummer (12NC)	912400135483
Net Weight (Piece)	3,470 kg
Katalognummer	423-000004-29
Beskrivning av katalognummer	ColorBurst Powercore gen2, RGBW, 8° Native (no spread lens), Bronze Housing, Landscape



Måttskiss



BCP462 G2 19xLED-HB/RGBW HMA BZ

