



ColorBurst Powercore gen2 RGBW/RGBA



ColorBurst Powercore gen2, RGBW, 8° Native (no spread lens), Bronze Housing, Architectural

ColorBurst Powercore gen2, RGBW, 8° Native (no spread lens), Bronze Housing, Architectural

ColorBurst Powercore gen2 är en högeffektiv LED-armatur för accent- och platsbelysning utomhus. Standardutförandet av våra Architectural-armaturer ger ett fullfärgsljusflöde på upp till 963 lumen som passar många olika typer av dynamisk uppåtriktad belysning, strålkastarbelysning och dekorativ belysning.

Produktdata

Allmän information

Ljuskällans spridningsvinkel

8 °

Ljuskällans färg

RGBW

Utbytbar ljuskälla

Nej

Driftdon ingår

Ja

Optikavskärmning/optiktyp

GT [Härdat glas]

Armaturens ljusfördelning

8°

Skyddsklass IEC

Säkerhetsklass I

CE-märkning

CE märkning

UL-märkning

UL och cUL märkt

Avbländningstillbehör

GS [Bländskydd]

Drift och elektricitet

Inspänning

100 till 277 V

Ingångsfrekvens

50–60 Hz

Styrenheter och dimring

Dimbara

Ja

Mekanik och armaturhus

Färg

brons

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass

IP66 [Dammtät, strålskyddad]

Energieffektivitetsklass

G

Skyddskod för mekanisk påverkan

IK08 [5 J vandalskyddad]

Vibrationsstandard

Complies with ANSI C136.31, 3G


Vibrationsklassificering

Complies with ANSI C136.31, 3G


ColorBurst Powercore gen2 RGBW/RGBA

EPREL-registreringsnummer	887807
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initialt ljusflöde	1230 lm
Initialt LED-ljusutbyte	41 lm/W
Initial ineffekt	30 W
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C beräknat	48300
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C beräknat	48300
Användningsförhållanden	
Omgivningstemperatur	-40 till +50 °C
Produktdata	
Fullständig produktkod	871869921159299

Beställningsproduktnamn	BCP462 G2 19xLED-HB/RGBW BZ
EAN/UPC – Produkt	8718699211592
Beställningsnummer	423-000004-30
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	2
Materialnummer (12NC)	912400135484
Net Weight (Piece)	5,510 kg
Katalognummer	423-000004-30
Beskrivning av katalognummer	ColorBurst Powercore gen2, RGBW, 8° Native (no spread lens), Bronze Housing, Architectural



Måttskiss



BCP462 G2 19xLED-HB/RGBW BZ

