



ColorBurst Powercore gen2 RGBW/RGBA

ColorBurst Powercore gen2, RGBW, 8° Native (no spread lens), Bronze Housing, Architectural

ColorBurst Powercore gen2, RGBW, 8° Native (no spread lens), Bronze Housing, Architectural

ColorBurst Powercore gen2 là bộ đèn LED chiếu sáng công suất cao, đạt tiêu chuẩn sử dụng ngoài trời được thiết kế để chiếu sáng tạo điểm nhấn và chiếu sáng địa điểm. Bộ đèn chiếu sáng kiến trúc và cảnh quan có đầu ra ánh sáng đầy đủ màu sắc với quang thông lên tới 1.293 lumen, hỗ trợ các ứng dụng chiếu lên, chiếu xa và chiếu sáng trang trí linh hoạt.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Góc chùm sáng của nguồn sáng	8°
Màu sắc nguồn sáng	RGBW
Nguồn sáng có thể thay thế	Không
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Kiểu nắp quang học/thấu kính	Kính cường lực
Sự mở rộng chùm sáng của đèn dạng thanh dầm	8°
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I
Dấu CE	Ký hiệu CE
Dấu UL	Ký hiệu UL và cUL
Phụ kiện chống chói	Chụp đèn chống chói

Thông số vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	100 đến 277 V
Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Điều khiển và thay đổi độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Cơ khí và bộ vỏ	
Màu sắc	Đồng thiet
Phê duyệt và Ứng dụng	
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP66 [Chống bụi xâm nhập, chống tia nước]
Cấp hiệu quả năng lượng	G

ColorBurst Powercore gen2 RGBW/RGBA

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK08 [5 J bảo vệ khỏi phá hoại]
Độ rung tiêu chuẩn	Complies with ANSI C136.31, 3G
Cấp chống rung	Complies with ANSI C136.31, 3G
Số đăng ký EPREL	887807

Hiệu năng ban đầu (tuần thử IEC)

Quang thông ban đầu (quang thông hệ thống)	1230 lm
Hiệu suất đèn LED ban đầu	41 lm/W
Công suất đầu vào ban đầu	30 W

Vận hành ngoài giờ (tuần thử IEC)

Hệ số duy trì quang thông 70% tại 25°C theo tính toán	48300
Hệ số duy trì quang thông 70% tại 50°C theo tính toán	48300


Điều kiện ứng dụng

Nhiệt độ môi trường cho phép	-40 đến +50°C
------------------------------	---------------

Thông số sản phẩm	
Mã sản phẩm đầy đủ	871869921159299
Tên sản phẩm khác	BCP462 G2 19xLED-HB/RGBW BZ
EAN/UPC - Sản phẩm	8718699211592
Mã đơn hàng	423-000004-30
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	2
Số vật liệu (12 chữ số)	912400135484
Sao chép Trọng lượng tịnh (Bộ)	5,510 kg
Số catalog	423-000004-30
Mô tả số catalog	ColorBurst Powercore gen2, RGBW, 8° Native (no spread lens), Bronze Housing, Architectural



Bản vẽ kích thước



BCP462 G2 19xLED-HB/RGBW BZ

