



eW Blast Powercore gen4



eW Blast Powercore gen4, 3000 K, 100 – 277 VAC, 6° Native (no spread lens), White housing

eW Blast Powercore gen4, 3000 K, 100 – 277 VAC, 6° Native (no spread lens), White housing

eW Blast Powercore gen4 yüksek performanslı LED armatürleri, basitleştirilmiş kurulumla yüksek yoğunluklu bir beyaz ışık aydınlatması sağlar. eW Blast Powercore gen4, projektör aydınlatması, spot aydınlatması, duvar aydınlatması ve sıyırılmalı aydınlatma için özelleştirilebilir ışın açlarına olanak tanıyan bir dizi aksesuarın yanı sıra Powercore teknolojisinin verimliliğini ve ekonomikliğini sağlam bir alüminyum döküm muhafazada sunar. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: <http://www.colorkinetics.com/Is/essentialwhite/eW-Blast-Powercore-gen4/>

Ürün veri

Genel Bilgiler			
Lamba ailesi kodu	LED-HB [LED High Brightness]	%50 ışık Akısına kadar kullanım ömrü	100000 h
Işık kaynağı rengi	Beyaz	%70 ışık Akısına kadar kullanım ömrü	84000 h
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır	%90 ışık akısına kadar kullanım ömrü	28000 h
Sürücü/güç ünitesi/trafo	PSDMX [Power supply unit with DMX interface]	Optik sistem türü dış mekan	Narrow beam angle 6°
Optik kapak/lens türü	CLFT [Clear flat]	Sabit ışık çıkışı	Yes
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	6°	Aksesuar PFC	ZCP485
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I	Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
CE işareti	CE mark	Giriş Voltajı	100 to 277 V
UL işareti	UL and cUL mark	Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz

eW Blast Powercore gen4

Güç Faktörü (Nom)	0.9
-------------------	-----

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Evet
----------------	------

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm
Optik sistem malzemesi	Glass
Optik kapak/lens malzemesi	Temperlenmiş cam
Montaj cihazı	Baseplate
Optik kapak/lens şekli	Flat
Optik kapak/lens kaplaması	Şeffaf
Renk	White

Onay ve Uygulama

Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Enerji Verimliliği Sınıfı	G
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK10 [20 J vandal-resistant]
Titreşim Standardı	Complies with ANSI C136.31, 3G
Titreşim Derecesi	Complies with ANSI C136.31, 3G
EPREL Tescil Numarası	915344

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Initial luminous flux	3213 lm
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	67,4 lm/W
Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	3000 K
Başlangıç giriş gücü	50 W

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Lümen Sürekliliği, 25 °C'de %50 Hesaplandı	100000
--	--------

Lümen Sürekliliği, 25 °C'de %50 Bildirildi	51000
Lümen Sürekliliği, 50 °C'de %50 Hesaplandı	100000
Lümen Sürekliliği, 50 °C'de %50 Bildirildi	51000
Lümen Sürekliliği, 25 °C'de %70 Hesaplandı	84000
Lümen Sürekliliği, 25 °C'de %70 Bildirildi	51000
Lümen Sürekliliği, 50 °C'de %70 Hesaplandı	83000
Lümen Sürekliliği, 50 °C'de %70 Bildirildi	51000
Lümen Sürekliliği, 25 °C'de %90 Hesaplandı	28000
Lümen Sürekliliği, 25 °C'de %90 Bildirildi	28000
Lümen Sürekliliği, 50 °C'de %90 Hesaplandı	27000
Lümen Sürekliliği, 50 °C'de %90 Bildirildi	28000

Uygulama Koşulları


Ortam sıcaklığı aralığı	-40 to +50 °C
-------------------------	---------------

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	871829139500399
Sipariş ürün adı	BCP481 36xLED-HB/3000K 100-277V WH
EAN/UPC - Ürün	8718291395003
Sipariş kodu	523-000100-24
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	2
Material Nr. (12NC)	912400135496
Net Ağırlık (Parça Başı)	4,850 kg
Katalog Numarası	523-000100-24
Catalog Number Description	eW Blast Powercore gen4, 3000 K, 100 – 277 VAC, 6" Native (no spread lens), White housing



Boyutlu çizim



BCP481 36xLED-HB/3000K 100-277V WH

eW Blast Powercore gen4

