



eW Blast Powercore gen4



eW Blast Powercore gen4, 3000 K, 100 – 277 VAC, 6° Native (no spread lens), Black housing

eW Blast Powercore gen4, 3000 K, 100 – 277 VAC, 6° Native (no spread lens), Black housing

De hoogwaardige LED-armaturen van de eW Blast Powercore gen4 zijn eenvoudig te installeren en geven een sterke "wash" van wit licht. De eW Blast Powercore gen4 biedt een ruim assortiment van accessoires aan die zorgen dat de stralingshoeken voor schijnwerperverlichting, de spotverlichting en de directe en indirecte muurverlichting kunnen worden aangepast, samen met de efficiëntie en de rendabiliteit van Powercore-technologie in een stoere behuizing van gegoten aluminium.

Product gegevens

Algemene informatie		Levensduur tot 90% lichtstroom	
Type lichtbron	LED-HB [LED High Brightness]	Type optiek buiten	Narrow beam angle 6°
Kleur lichtbron	Wit	Constance lichtopbrengst	Yes
Lichtbron vervangbaar	Nee	Accessoire PFC	ZCP485
Driver/voedingsunit/transformatie	PSDMX [Voedingsunit met DMX interface]	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Type lichtkap/lens	Helder, vlak	Ingangsspanning	100 tot 277 V
Bundelspreiding armatuur	6°	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse I	Arbeidsfactor (nom.)	0.9
CE-markering	CE-markering		
UL-markering	UL and cUL mark		
Levensduur tot 50% lichtstroom	100000 h		
Levensduur tot 70% lichtstroom	84000 h		

eW Blast Powercore gen4

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Ja

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Materiaal behuizing	Gietaluminium
Optisch materiaal	Glas
Materiaal lichtkap/lens	Gehard glas
Montageapparaat	Baseplate
Vorm lichtkap/lens	Flat
Afwerking lichtkap/lens	Helder
Kleur	Black

Goedkeuring en toepassing	
IP-classificatie	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
Energie-efficiëntieklasse	G
IK-classificatie	IK10 [20 J, vandalismebestendig]
Standaardoptie	Complies with ANSI C136.31, 3G
Trillingsclassificatie	Complies with ANSI C136.31, 3G
EPREL-registratienummer	915345

Initiële prestaties (conform IEC)	
Initiële lichtstroom	3213 lm
Initieel rendement LED-armatuur	67,4 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	3000 K
Initieel systeemvermogen	50 W

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)	
Lumenbehoud van 50% bij 25°C berekend	100000
Lumenbehoud van 50% bij 25°C gemeld	51000


Lumenbehoud van 50% bij 50°C berekend	100000
Lumenbehoud van 50% bij 50°C gemeld	51000
Lumenbehoud van 70% bij 25°C berekend	84000
Lumenbehoud van 70% bij 25°C gemeld	51000
Lumenbehoud van 70% bij 50°C berekend	83000
Lumenbehoud van 70% bij 50°C gemeld	51000
Lumenbehoud van 90% bij 25°C berekend	28000
Lumenbehoud van 90% bij 25°C gemeld	28000
Lumenbehoud van 90% bij 50°C berekend	27000
Lumenbehoud van 90% bij 50°C gemeld	28000

Toepassingsomstandigheden	
Bereik omgevingstemperatuur	-40 tot +50 °C

Productgegevens	
Volledige productcode	871829139501099
Productnaam voor bestelling	BCP481 36xLED-HB/3000K 100-277V BK
EAN/UPC - Product	8718291395010
Bestelcode	523-000100-25
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	2
SAP-materiaal	912400135497
Net Weight (Piece)	4,850 kg
Catalogusnummer	523-000100-25
Beschrijving catalogusnummer	eW Blast Powercore gen4, 3000 K, 100 – 277 VAC, 6° Native (no spread lens), Black housing



Maatschets



BCP481 36xLED-HB/3000K 100-277V BK

eW Blast Powercore gen4

