



eW Blast Powercore gen4



eW Blast Powercore gen4, 3000 K, 100 – 277 VAC, 6° Native (no spread lens), Gray housing

eW Blast Powercore gen4, 3000 K, 100 – 277 VAC, 6° Native (no spread lens), Gray housing

eW Blast Powercore gen4 är en effektiv LED-armatur med högintensivt vitt ljus och förenklad installation. Det breda utbudet tillbehör gör det möjligt att anpassa spridningsvinklarna till strålkastarbelysning, spotbelysning samt wallwashing och effektbelysning. Armaturerna kostnadseffektiva och kombinerar effektiv Powercore-teknologi med ett robust armaturhus i pressgjuten aluminium. För mer information, se: www.colorkinetics.com/Products

Produktdata

Allmän information			
Lampfamiljskod	LED-HB [LED High Brightness]	Livslängd vid 90 % ljusflöde	28000 h
Ljuskällans färg	Vit	Optiktyp utomhus	smalstrålande 6 graders vinkel
Utbytbar ljuskälla	Nej	Konstant ljusflöde	Ja
Driftdon/strömenhet/transformator	PSDMX [Effektförsörjning enhet med DMX interface]	PFC-tillbehör	ZCP485
Optikavskärmning/optiktyp	CLFT [Klar plan]	Drift och elektricitet	
Armaturens ljusfördelning	6°	Inspänning	100 till 277 V
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I	Ingångsfrekvens	50–60 Hz
CE-märkning	CE märkning	Effektfaktor (nom)	0.9
UL-märkning	UL och cUL märkt	Styrenheter och dimring	
Livslängd vid 50 % ljusflöde	100000 h	Dimbara	Ja
Livslängd vid 70 % ljusflöde	84000 h		

eW Blast Powercore gen4

Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Pressgjuten aluminium
Material i optiken	glas
Optisk kupa/linsmaterial	Härdat glas
Monteringsenhet	Basplatta
Optisk glaskupa/optikens form	Plan
Ytbehandling på optikavskärmning/lins	Klar
Färg	grå

Användning och godkännande

Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Energieffektivitetsklass	G
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK10 [20 J vandalsäker]
Vibrationsstandard	Complies with ANSI C136.31, 3G
Vibrationsklassificering	Complies with ANSI C136.31, 3G
EPREL-registreringsnummer	915346


Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Initialt ljusflöde	3213 lm
Initialt LED-ljusutbyte	67,4 lm/W
Init. Corr. färgtemperatur	3000 K
Initial ineffekt	50 W

Prestanda över tid (IEC-kompatibel)

Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C rapporterat	51000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 50 °C rapporterat	51000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C beräknat	84000

Måttskiss



BCP481 36xLED-HB/3000K 100-277V GY

Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C rapporterat	51000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C beräknat	83000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 50 °C rapporterat	51000
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 25 °C beräknat	28000
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 25 °C rapporterat	28000
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 50 °C beräknat	27000
Bibehållet ljusflöde 90 % vid 50 °C rapporterat	28000

Användningsförhållanden

Omgivningstemperatur	-40 till +50 °C
----------------------	-----------------

Produktdata

Fullständig produktkod	871829139502799
Beställningsproduktnamn	BCP481 36xLED-HB/3000K 100-277V GY
EAN/UPC – Produkt	8718291395027
Beställningsnummer	523-000100-26
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	2
Materialnummer (12NC)	912400135498
Net Weight (Piece)	4,146 kg
Katalognummer	523-000100-26
Beskrivning av katalognummer	eW Blast Powercore gen4, 3000 K, 100 – 277 VAC, 6° Native (no spread lens), Gray housing



eW Blast Powercore gen4

