



ReachElite eW Powercore

ReachElite High Punch Powercore, eW 100, 3000 K, 100 to 277 VAC, 2.6°, Native (no spread lens), UL/cUL, CE, CQC

ReachElite High Punch Powercore, eW 100, 3000 K, 100 to 277 VAC, 2.6°, Native (no spread lens), UL/cUL, CE, CQC

ReachElite 是一款優質的外部長距離投光燈具，專為戶外大面積結構照明所設計，適用橋樑、建築外觀立面、古蹟和摩天大樓。300 瓦燈具效能強大，可照亮最遠 970 公尺 (3,210 英尺) 的目標，為 LED 照明的光學品質樹立新標準。ReachElite 以出色的效率、高照明強度與靈活彈性，勝出市面上的同級競爭產品。ReachElite 可確切根據您的需求，提供高品質白光照明，達到高效出眾的燈光分佈。此外更以低於 3° 的原有光束角度，為優質室外 LED 燈具帶來全新境界的投光精準度與強度。

产品数据

基本資訊	
燈具系列代碼	LED-HB [LED High Brightness]
光源色彩	NW
可更換光源	否
內附驅動器	是
光學裝置類型	NB [窄光束]
光學護蓋/鏡頭類型	GT [強化玻璃]
CE 標誌	CE
UL 標誌	UL and cUL mark
保固期	5 years

運作和電氣	
輸入電壓	100-277 V
輸入頻率	50 至 60 Hz
控制調光	
可調光	是
機械和殼體	
外罩材質	Aluminum die-cast
光學裝置材質	Glass
光學護蓋/鏡頭材質	Tempered glass
光學護蓋/鏡頭形狀	Flat

ReachElite eW Powercore

光學護蓋/鏡頭表層	Clear
有效投射面積	0.182 m ²
色彩	BK
應用	
防水防塵規範代碼	IP66 [IP66]
機械衝擊保護碼	IK09 [IK09]
突波保護 (一般/差額)	Surge protection level until 4 kV
震動標準	Complies with ANSI C136.31, 3G
震動評級	Complies with ANSI C136.31, 3G

初始性能

初始光通量	5318 lm
初始 LED 燈具效率	55.2 lm/W
初始腐蝕性色溫	3000 K
初始演色性指數	81
初始輸入功率	100 W

耐久性能

流明維護量, 經計算 25°C 時可維持在 50%	100000
流明維護量, 報告 25°C 時可維持在 50%	72000
流明維護量, 經計算 50°C 時可維持在 50%	100000
流明維護量, 報告 50°C 時可維持在 50%	72000
流明維護量, 經計算 25°C 時可維持在 70%	53800
流明維護量, 報告 25°C 時可維持在 70%	53800
流明維護量, 經計算 50°C 時可維持在 70%	53800
流明維護量, 報告 50°C 時可維持在 70%	53800
流明維護量, 經計算 25°C 時可維持在 80%	32700

流明維護量, 報告 25°C 時可維持在 80%	28600
流明維護量, 經計算 50°C 時可維持在 80%	32700
流明維護量, 報告 50°C 時可維持在 80%	32700
流明維護量, 經計算 25°C 時可維持在 90%	14200
流明維護量, 報告 25°C 時可維持在 90%	14200
流明維護量, 經計算 50°C 時可維持在 90%	14200
流明維護量, 報告 50°C 時可維持在 90%	14200

適用條件


環境溫度範圍	-40 to +50 °C
--------	---------------

產品參數

完整產品碼	871869921967300
訂購產品名稱	DCP773 36xLED-HB/3000K
EAN/UPC - 產品	8718699219673
訂購代碼	523-000103-01
分子 - 各件數量	1
分子 - 每一外盒內件數	1
材質 Nr. (12NC)	912400135510
Net Weight (Piece)	14.500 kg
產品目錄編號	523-000103-01
商業代碼	ReachElite High Punch Powercore, eW 100, 3000 K, 100 to 277 VAC, 2.6", Native (no spread lens), UL/cUL, CE, CQC



二维绘图



DCP773 36xLED-HB/3000K

ReachElite eW Powercore

