



ReachElite IntelliHue Powercore

ReachElite High Punch Powercore, IntelliHue 300, 100 to 277 VAC, 2.6°, Native (no spread lens), UL/cUL, CE, CQC

ReachElite High Punch Powercore, IntelliHue 300, 100 to 277 VAC, 2.6°, Native (no spread lens), UL/cUL, CE, CQC

ReachElite es una luminaria exterior de máxima calidad y de larga distancia diseñada para iluminar estructuras de grandes dimensiones situadas en exteriores, desde puentes y fachadas hasta monumentos y rascacielos. Esta luminaria es lo suficientemente potente como para alcanzar objetivos situados a más de 90 metros de distancia, lo cual te permite subir el listón de la calidad de las ópticas dentro del segmento de la iluminación mediante LED. Lo que diferencia al modelo ReachElite de sus competidores es su eficiencia, su alto impacto y su capacidad de adaptación. ReachElite emite luz blanca y de color de alta calidad exactamente donde deseas, con una eficacia increíble en términos de distribución de la luz. No solo se malgasta muy poca luz, sino que la luz emitida proporciona un alto impacto gracias a las ópticas y al estrecho ángulo de haz de la luminaria. Con un ángulo del haz nativo inferior a 3°, ReachElite introduce un nuevo nivel de precisión en el mercado de las luminarias LED premium para exteriores. ;Para obtener más información, visita www.colorkinetics.com/ls/IntelliHue/ReachElite-IntelliHue-Powercore/.

Datos del producto


Información general		Color de la fuente de luz	IntelliHue
Código de familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]	Fuente de luz sustituible	No

Driver incluido	Si
Tipo de óptica	NB [Haz estrecho]
Tipo lente/cubierta óptica	GT [Cristal templado]
Marca CE	Marcado CE
Certificado UL	UL/cUL
Periodo de garantía	5 años
Datos técnicos de la luz	
IRC a 4000 K	85
IRC R9 a 4000 K	84,9
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	100-277 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio fundido
Material óptico	G
Material cubierta óptica/lente	Vidrio templado
Forma cubierta óptica/lente	FT
Acabado cubierta óptica/lente	Clara
Color	BK
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK09 [IK09]
Protección contra sobretensiones (común/diferencial)	SRG4 kV
Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
Índice de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)	12447 lm
Eficacia de la luminaria LED inicial	41,4 lm/W
Potencia de entrada inicial	300 W

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado	51000
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado	51000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	51000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado	51000
Mantenimiento lumínico 80 % a 25 °C calculado	67000
Mantenimiento lumínico 80 % a 25 °C notificado	51000
Mantenimiento lumínico 80 % a 50 °C calculado	67000
Mantenimiento lumínico 80 % a 50 °C notificado	51000
Mantenimiento lumínico 90 % a 25 °C calculado	23100
Mantenimiento lumínico 90 % a 25 °C notificado	23100
Mantenimiento lumínico 90 % a 50 °C calculado	23100
Mantenimiento lumínico 90 % a 50 °C notificado	23100
Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
Datos de producto	
Código de producto completo	871869921977200
Nombre de producto del pedido	DCP776 108xLED-HB/RGBMW
EAN/UPC - Producto	8718699219772
Código de pedido	423-000303-02
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	1
Material SAP	912400135529
Copiar Peso neto (pieza)	41,000 kg
Número de catálogo	423-000303-02
Descripción del número de catálogo	ReachElite High Punch Powercore, IntelliHue 300, 100 to 277 VAC, 2.6°, Native (no spread lens), UL/cUL, CE, CQC



Plano de dimensiones



DCP776 108xLED-HB/RGBMW

