



第二代 iColor Flex LMX

iColor Flex LMX gen2, Narrow Beam Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

iColor Flex LMX gen2, Narrow Beam Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

iColor Flex LMX (第 2 代) 是一款彈性的高光強、全彩大型 LED 節點燈條，不受燈具大小、形狀或空間限制，營造出獨特的效果與寬廣的視野。每個 iColor Flex LMX (第 2 代) 燈條都包含 50 個可獨立調整色彩的 LED 節點，提供您電力、通訊與控制功能的動態整合。彈性的外型可搭配任何平面與立體組態，高度光輸出設計則有利於創造出優異的遠距觀賞效果，適用於建築重點照明與周邊照明、大尺寸標誌及涵蓋整個建築物的視訊顯示。

产品数据

基本資訊	
光源數	50 [50 pcs]
燈具系列代碼	LED-MD [LED Multi-die]
光源色彩	RGB
可更換光源	是
內附驅動器	否
光學護蓋/鏡頭類型	PC-UV [Polycarbonate bowl/cover UV-resistant]
燈具光束擴展	36°
CE 標誌	CE
照明科技	
每節點光束軸上的光強 (峰值)	28.7 cd
運作和電氣	
輸入電壓	24 V

控制調光	
可調光	是
機械和殼體	
外罩材質	Polycarbonate
光學護蓋/鏡頭材質	Polycarbonate
色彩	BK
應用	
防水防塵規範代碼	IP66 [IP66]
初始性能	
初始光通量	28 lm
初始 LED 燈具效率	27.9 lm/W
初始輸入功率	1 W


第二代 iColor Flex LMX

耐久性能	
流明維護量，經計算 25°C 時可維持在 50%	100000
流明維護量，報告 25°C 時可維持在 50%	60000
流明維護量，經計算 50°C 時可維持在 50%	100000
流明維護量，報告 50°C 時可維持在 50%	60000
流明維護量，經計算 25°C 時可維持在 70%	56000
流明維護量，報告 25°C 時可維持在 70%	56000
流明維護量，經計算 50°C 時可維持在 70%	56000
流明維護量，報告 50°C 時可維持在 70%	56000
適用條件	
環境溫度範圍	-40 to +50 °C
產品參數	
完整產品碼	871869921461699

訂購產品名稱	BGC495 50 RGB NRRW BK P102
EAN/UPC - 產品	8718699214616
訂購代碼	101-000077-09
分子 - 各件數量	1
分子 - 每一外盒內件數	6
材質編號(12NC)	912400135778
淨重 (件)	0.750 kg
商業代碼	101-000077-09
商業代碼	iColor Flex LMX gen2, Narrow Beam Lens, Black Housing, 4 in On-Center Node Spacing

IP 66

二维绘图



iColor Flex LMX gen2

