



iColor Flex LMX gen2

BGC495 50 RGB NRRW WH P102

iColor Flex LMX gen2, Narrow Beam Lens, White Housing, 4 in On-Center Node Spacing

iColor Flex LMX gen2 proporciona a los diseñadores cadenas flexibles de grandes nodos LED de alta intensidad para usos en iluminación de acento visible con RGB de alta intensidad o en el diseño de presentaciones de vídeo con resolución baja. Cada nodo de Flex LMX gen2 se puede controlar por separado, proporcionando así la máxima flexibilidad de diseño.

Datos del producto

Información general		Controles y regulación	
Número de fuentes de luz	50 [50 piezas]	Regulable	Si
Código de familia de lámparas	LED-MD [LED Multi-die]	Mecánicos y de carcasa	
Color de la fuente de luz	RGB	Material de la carcasa	Policarbonato
Fuente de luz sustituible	Si	Material cubierta óptica/lente	Policarbonato
Driver incluido	No	Color	WH
Tipo lente/cubierta óptica	PC-UV [Cuenco de policarbonato/ cubierta resistente a UV]	Aprobación y aplicación	
Apertura de haz de luz de la luminaria	36°	Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Marca CE	Marcado CE	Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Datos técnicos de la luz		Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)	28 lm
Intensidad luminica (valor pico) en el eje del haz por nodo	28,7 cd	Eficacia de la luminaria LED inicial	27,9 lm/W
Operativos y eléctricos		Potencia de entrada inicial	1 W
Tensión de entrada	24 V		

