



iColor Flex LMX gen2

BGC495 50 RGB NRRW WH P102

iColor Flex LMX gen2, Narrow Beam Lens, White Housing, 4 in On-Center Node Spacing

Als ontwerpers direct zichtbare RGB-accentverlichting van hoge helderheid nodig hebben of creatieve videodisplays met lage resolutie moeten ontwerpen, levert Philips iColor Flex LMX gen2 flexibele strengen van grote LED-lichtpunten met hoge lichtintensiteit. Ieder Philips iColor Flex LMX gen2 lichtpunt kan individueel geregeld worden, wat een ultieme ontwerpflexibiliteit oplevert.

Product gegevens

Algemene informatie	
Aantal lichtbronnen	50 [50 stuks]
Type lichtbron	LED-MD [LED Multi-die]
Kleur lichtbron	RGB
Lichtbron vervangbaar	Ja
Driver/VSA meegeleverd	Nee
Type lichtkap/lens	Polycarbonaat schaal/lichtkap, UV-bestendig
Bundelspreiding armatuur	36°
CE-markering	CE-markering
Eisen aan armatuurontwerp	
Lichtkracht (piekwaarde) van de lichtbundelas per eenheid	28,7 cd
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	24 V

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	Polycarbonaat
Kleur	White
Goedkeuring en Toepassing	
IP-classificatie	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
Initiële prestaties (conform IEC)	
Initiële lichtstroom	28 lm
Initieel rendement LED-armatuur	27,9 lm/W
Initieel systeemvermogen	1 W

iColor Flex LMX gen2

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Lumenbehoud van 50% bij 25°C berekend	100000
Lumenbehoud van 50% bij 25°C gemeld	60000
Lumenbehoud van 50% bij 50°C berekend	100000
Lumenbehoud van 50% bij 50°C gemeld	60000
Lumenbehoud van 70% bij 25°C berekend	56000
Lumenbehoud van 70% bij 25°C gemeld	56000
Lumenbehoud van 70% bij 50°C berekend	56000
Lumenbehoud van 70% bij 50°C gemeld	56000

Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur	-40 tot +50 °C
-----------------------------	----------------


Productgegevens

Volledige productcode	871869921463099
-----------------------	-----------------

Productnaam voor bestelling	BGC495 50 RGB NRRW WH P102
EAN/UPC - Product	8718699214630
Bestelcode	101-000077-11
Lokale code	BGC49550RGB
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6
SAP-materiaal	912400135780
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,750 kg
Catalogusnummer	101-000077-11
Beschrijving catalogusnummer	iColor Flex LMX gen2, Narrow Beam Lens, White Housing, 4 in On-Center Node Spacing

IP 66

Maatschets



iColor Flex LMX gen2

