



iW Flex Compact

iW Flex Compact, Clear Flat Lens, White Housing, 4 in On-Center Node Spacing

iW Flex Compact, Clear Flat Lens, White Housing, 4 in On-Center Node Spacing

iW Flex Compact 是一款可携式的大型高光強可微調白光 LED 節點燈條，您可不受限於燈具大小、形狀或空間限制，營造出別出心裁的燈效並滿足大面積安裝需求。每個 iW Flex Compact 燈條均包含 50 個可獨立定址的 LED 節點，提供電源、通訊與控制功能的動態整合。可携式外觀設計，利於搭配任何平面與立體結構，高光輸出量則可創造出眾的遠距視覺效果，適用於建築重點照明與周邊照明、大型招牌以及涵蓋整個建築物的視訊顯示。

产品数据

基本資訊	
光源色彩	CW/WW
光學護蓋/鏡頭類型	CLFT4 [獨立式透明 4 吋半圓形]
燈具光束擴展	105°
照明科技	
每節點光源通量	80 lm
燭光軸上強度	31.4
CRI @ 6500 K	83.4
CRI @ 2700	82.1
機械和殼體	
色彩	WH
應用	
FCC 標誌	FCC Class A

初始性能	
初始輸入功率	1 W
耐久性能	
流明維護量，經計算 25°C 時可維持在 50%	100000
流明維護量，報告 25°C 時可維持在 50%	60000
流明維護量，經計算 50°C 時可維持在 50%	100000
流明維護量，報告 50°C 時可維持在 50%	60000
流明維護量，經計算 25°C 時可維持在 70%	56000
流明維護量，報告 25°C 時可維持在 70%	56000
流明維護量，經計算 50°C 時可維持在 70%	56000
流明維護量，報告 50°C 時可維持在 70%	56000
產品參數	
完整產品碼	871869921491399
訂購產品名稱	BGC481 50 2700-6500K CLFT WH P102
EAN/UPC - 產品	8718699214913

iW Flex Compact

訂購代碼	501-000016-00
分子 - 各件數量	1
分子 - 每一外盒內件數	6
材質 Nr. (12NC)	912400135815
Net Weight (Piece)	0.750 kg

產品目錄編號	501-000016-00
產品目錄編號說明	iW Flex Compact, Clear Flat Lens, White Housing, 4 in On-Center Node Spacing

