



ColorGrazee IntelliHue Powercore



ColorGrazee IntelliHue Powercore, 100 to 277 VAC, 15° x 30°, 610 mm (2 ft)

ColorGrazee IntelliHue Powercore, 100 to 277 VAC, 15° x 30°, 610 mm (2 ft)

Graze is een krachtige LED-lijnarmatuur voor buiten, die is ontworpen om architecturale elementen in het licht te zetten, variërend van oppervlaktestructuren en lijstwerkdetails tot bogen en ramen. Graze IntelliHue maakt gebruik van Philips Color Kinetics IntelliHue-technologie om miljoenen verzadigde kleuren, pastels en hoogwaardig wit licht te produceren in hetzelfde nauwkeurig regelbare armatuur. Meerdere armatuurlengten en bundelhoeken ondersteunen een heel spectrum aan toepassingen voor gevelverlichting of oppervlakteverlichting. Onopvallende behuizing, kabelaan sluitingen via connectoren, een universele ingangsspanning en werking op directe lijnspanning maken Graze-armaturen eenvoudig te installeren en te bedienen. Meer informatie kunt u vinden op: <http://www.colorkinetics.com/ls/IntelliHue/ColorGrazee-Powercore/>

Product gegevens

Algemene informatie		UL-markering	
Type lichtbron	LED-HB [LED High Brightness]	UL and cUL mark	
Kleur lichtbron	IntelliHue	Eisen aan armatuurontwerp	
Lichtbron vervangbaar	Nee	Lamprendement (lm/W) bij 4000 K	45,5 lm/W
Driver/VSA meegeleverd	Ja	Lamprendement (lm/W) bij 2700 K	47,7 lm/W
Type lichtkap/lens	Polycarbonaat schaal/lichtkap, UV-bestendig	CRI bij 4000 K	81,9
CE-markering	CE-markering	CRI bij 2700	87,7

ColorGraz e IntelliHue Powercore

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	100 tot 277 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Ja
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Materiaal behuizing	Geëxtrudeerd aluminium
Optisch materiaal	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	Polycarbonaat
Lengte	610 mm
Kleur	Aluminium
Goedkeuring en toepassing	
IP-classificatie	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
Energie-efficiëntieklasse	G
IK-classificatie	IK10 [20 J, vandalismebestendig]
Standaardoptie	Complies with ANSI C136.31, 3G
FCC-markering	FCC Class A
Trillingsclassificatie	Complies with ANSI C136.31, 3G
EPREL-registratienummer	887743
Initiële prestaties (conform IEC)	
Initiële lichtstroom	1374 lm
Initiële lichtstroom bij kleurtemperatuur van 2700 K	884 lm
Initiële lichtstroom bij kleurtemperatuur van 4000 K	1068 lm

Initieel rendement LED-armatuur	38,5 lm/W
Initieel systeemvermogen	36 W
Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)	
Lumenbehoud van 50% bij 25°C gemeld	75000
Lumenbehoud van 50% bij 50°C gemeld	70000
Lumenbehoud van 70% bij 25°C berekend	100000
Lumenbehoud van 70% bij 25°C gemeld	70000
Lumenbehoud van 70% bij 50°C berekend	100000
Lumenbehoud van 70% bij 50°C gemeld	65000
Toepassingsomstandigheden	
Bereik omgevingstemperatuur	-40 tot +50 °C
Productgegevens	
Volledige productcode	871869921252099
Productnaam voor bestelling	BCS559 15x30 RGBMW L609
EAN/UPC - Product	8718699212520
Bestelcode	423-000016-07
Lokale code	BCS559153MW6
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	4
SAP-materiaal	912400135882
Net Weight (Piece)	2,700 kg
Catalogusnummer	423-000016-07
Beschrijving catalogusnummer	ColorGraz e IntelliHue Powercore, 100 to 277 VAC, 15° x 30°, 610 mm (2 ft)



Maatschets



