



ColorGraze IntelliHue Powercore



ColorGraze IntelliHue Powercore, 100 to 277 VAC, 30° x 60°, 610 mm (2 ft)

ColorGraze IntelliHue Powercore, 100 to 277 VAC, 30° x 60°, 610 mm (2 ft)

Graze es una luminaria lineal para exteriores de alto rendimiento diseñada para destacar rasgos arquitectónicos tales como las texturas de las superficies, los detalles de las molduras, arcadas o ventanas. Graze IntelliHue utiliza la tecnología Philips Color Kinetics IntelliHue para generar millones de colores saturados, tonos pasteles y luz blanca de alta calidad desde la misma luminaria controlable de manera precisa. Varias longitudes de luminaria y ángulos de haz admiten una amplia gama de aplicaciones en fachadas o superficies. Su carcasa de perfil bajo, su cableado conexonado, una gama de entradas de potencia universal y un funcionamiento de línea de voltaje directa permiten que las luminarias Graze resulten fáciles de instalar y utilizar. Si deseas obtener más información, visita www.colorkinetics.com/Is/IntelliHue/ColorGraze-Powercore/.

Datos del producto

Información general		Certificado UL	
Código de familia de lámparas	LED-HB [LED High Brightness]	UL/cUL	
Color de la fuente de luz	IntelliHue	Datos técnicos de la luz	
Fuente de luz sustituible	No	Eficacia (lm/W) a 4000 K	45,1 lm/W
Driver incluido	Si	Eficacia (lm/W) a 2700 K	47,1 lm/W
Tipo lente/cubierta óptica	PC-UV [Cuenco de policarbonato/ cubierta resistente a UV]	IRC a 4000 K	80,7
Marca CE	Marcado CE	CRI a 2700	86,8

ColorGraze IntelliHue Powercore

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	100-277 V
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Controles y regulación	
Regulable	Si
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Aluminio extruido
Material óptico	PC
Material cubierta óptica/lente	Polycarbonato
Longitud	610 mm
Color	ALU
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]
Clase de eficiencia energética	G
Índice de protección frente a choque mecánico	IK10 [IK10]
Estándar de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
Certificado FCC	FCC Class A
Índice de vibración	Complies with ANSI C136.31, 3G
Número de registro EPREL	887744
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)	1394 lm
Flujo luminoso inicial a una temperatura de color de 2700 K	880 lm
Flujo luminoso inicial a una temperatura de color de 4000 K	1066 lm
Eficacia de la luminaria LED inicial	38,9 lm/W
Índice de reproducción cromática	60

Potencia de entrada inicial	36 W
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Mantenimiento lumínico 50 % a 25 °C notificado	75000
Mantenimiento lumínico 50 % a 50 °C notificado	70000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	70000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C calculado	100000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado	65000
Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
Datos de producto	
Código de producto completo	871869921253799
Nombre de producto del pedido	BCS559 30x60 RGBMW L609
EAN/UPC - Producto	8718699212537
Código de pedido	423-000016-08
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	4
Material SAP	912400135883
Copiar Peso neto (pieza)	2,700 kg
Número de catálogo	423-000016-08
Descripción del número de catálogo	ColorGraze IntelliHue Powercore, 100 to 277 VAC, 30° x 60°, 610 mm (2 ft)



Plano de dimensiones



