



# ColorGraze IntelliHue Powercore



## ColorGraze IntelliHue Powercore, 100 to 277 VAC, 10° x 60°, 1219 mm (4 ft)

ColorGraze IntelliHue Powercore, 100 to 277 VAC, 10° x 60°, 1219 mm (4 ft)

Graze è un apparecchio per illuminazione lineare da esterni a elevate prestazioni, progettato per evidenziare le caratteristiche architettoniche, dalle finiture delle superfici ai dettagli di modanatura, fino ad archi e finestre. Graze IntelliHue utilizza la tecnologia Color Kinetics IntelliHue per produrre milioni di colori saturi, tinte pastello e luce bianca di alta qualità nello stesso apparecchio per illuminazione controllabile con precisione. La disponibilità di diverse lunghezze degli apparecchi e di vari angoli del fascio supporta una vasta gamma di applicazioni di illuminazione per facciate o superfici. Il corpo dal profilo ridotto, il cablaggio tramite connettori, una gamma di tensioni di alimentazione universale e il funzionamento con la tensione di linea diretta agevolano l'installazione e l'utilizzo degli apparecchi per illuminazione Graze.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Codice famiglia lampada	LED-HB [ LED High Brightness]
Colore sorgente luminosa	IntelliHue
Sorgente luminosa sostituibile	No
Driver incluso	Si
Tipo copertura ottica/lenti	PC-UV [ Polycarbonate bowl/cover UV-resistant]
Marchio CE	CE mark
Marchio UL	UL and cUL mark

Dati tecnici di illuminazione	
Efficacia (lm/W) a 4000 K	45,5 lm/W
Efficacia (lm/W) a 2700 K	47,6 lm/W
CRI a 4000 K	81,2
CRI a 2700	86,6

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	100 to 277 V
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz

# ColorGraz e IntelliHue Powercore

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Si
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Alluminio estruso
Materiale ottico	Polycarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonato
Lunghezza	1219 mm
Colore	Alluminio ALU
Approvazione e applicazione	
Codice di protezione ingresso	IP66 [ Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Classe di efficienza energetica	G
Codice protezione impatti meccanici	IK10 [ 20 J vandal-resistant]
Standard vibrazioni	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Marchio FCC	FCC Class A
Resistenza alle vibrazioni	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
Numero di registrazione EPREL	887752
Rendimento iniziale (conformità IEC)	
Flusso luminoso iniziale	2768 lm
Flusso luminoso iniziale alla temperature del colore di 2700 K	1784 lm
Flusso luminoso iniziale alla temperature del colore di 4000 K	2156 lm
Efficienza iniziale apparecchio LED	38,7 lm/W

Indice di resa dei colori iniz.	60
Potenza in ingresso iniziale	72 W


Rendimento nel tempo (conformità IEC)	
50% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	75000
50% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	70000
70% di mantenimento lumen a 25 °C calcolato	100000
70% di mantenimento lumen a 25 °C riferito	70000
70% di mantenimento lumen a 50 °C calcolato	100000
70% di mantenimento lumen a 50 °C riferito	65000

Condizioni di applicazione	
Intervallo temperatura ambiente	Da -40 a +50 °C

Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871869921271100
Nome prodotto ordine	BCS559 10x60 RGBMW L1219
EAN/UPC - Prodotto	8718699212711
Codice d'ordine	423-000016-16
Codice locale	21271100
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	1
Materiale SAP	912400135891
Peso netto (al pezzo)	4,700 kg
Numero catalogo	423-000016-16
Numero catalogo Descrizione	ColorGraz e IntelliHue Powercore, 100 to 277 VAC, 10° x 60°, 1219 mm (4 ft)



## Disegno tecnico



BCS559 10x60 RGBMW L1219

## ColorGraze IntelliHue Powercore

