



ColorGraz Intell Hue Powercore



ColorGraz Intell Hue Powercore, 100 to 277 VAC, 10° x 60°, 1219 mm (4 ft)

ColorGraz Intell Hue Powercore, 100 to 277 VAC, 10° x 60°, 1219 mm (4 ft)

Graz is een krachtige LED-lijnarmatuur voor buiten, die is ontworpen om architecturale elementen in het licht te zetten, variërend van oppervlaktestructuren en lijstwerkdetails tot bogen en ramen. Graz Intell Hue maakt gebruik van Philips Color Kinetics Intell Hue-technologie om miljoenen verzadigde kleuren, pastels en hoogwaardig wit licht te produceren in hetzelfde nauwkeurig regelbare armatuur. Meerdere armatuurlengten en bundelhoeken ondersteunen een heel spectrum aan toepassingen voor gevelverlichting of oppervlakteverlichting. Onopvallende behuizing, kabelaan sluitingen via connectoren, een universele ingangsspanning en werking op directe lijnspanning maken Graz-armaturen eenvoudig te installeren en te bedienen. Meer informatie kunt u vinden op: <http://www.colorkinetics.com/ls/IntellHue/ColorGraz-Powercore/>

Product gegevens

Algemene informatie	
Type lichtbron	LED-HB [LED High Brightness]
Kleur lichtbron	Intell Hue
Lichtbron vervangbaar	Nee
Driver/VSA meegeleverd	Ja
Type lichtkap/lens	Polycarbonaat schaal/lichtkap, UV-bestendig
CE-markering	CE-markering

UL-markering	UL and cUL mark
Eisen aan armatuurontwerp	
Lamprendement (lm/W) bij 4000 K	45,5 lm/W
Lamprendement (lm/W) bij 2700 K	47,6 lm/W
CRI bij 4000 K	81,2
CRI bij 2700	86,6


ColorGraz e IntelliHue Powercore

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	100 tot 277 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Ja
Mechanische eigenschappen en behuizing	
Materiaal behuizing	Geëxtrudeerd aluminium
Optisch materiaal	Polycarbonaat
Materiaal lichtkap/lens	Polycarbonaat
Lengte	1219 mm
Kleur	Aluminium
Goedkeuring en toepassing	
IP-classificatie	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
Energie-efficiëntieklasse	G
IK-classificatie	IK10 [20 J, vandalismebestendig]
Standaardoptie	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
FCC-markering	FCC Class A
Trillingsclassificatie	Not compliant to ANSI C136.31, 3G. Special orders are available to conform to the standard. Please contact your Color Kinetics Lighting Sales rep for custom configurations.
EPREL-registratienummer	887752
Initiële prestaties (conform IEC)	
Initiële lichtstroom	2768 lm
Initiële lichtstroom bij kleurtemperatuur van 2700 K	1784 lm

Initiële lichtstroom bij kleurtemperatuur van 4000 K	2156 lm
Initieel rendement LED-armatuur	38,7 lm/W
Initiële kleurweergave-index	60
Initieel systeemvermogen	72 W
Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)	
Lumenbehoud van 50% bij 25°C gemeld	75000
Lumenbehoud van 50% bij 50°C gemeld	70000
Lumenbehoud van 70% bij 25°C berekend	100000
Lumenbehoud van 70% bij 25°C gemeld	70000
Lumenbehoud van 70% bij 50°C berekend	100000
Lumenbehoud van 70% bij 50°C gemeld	65000
Toepassingsomstandigheden	
Bereik omgevingstemperatuur	-40 tot +50 °C
Productgegevens	
Volledige productcode	871869921271100
Productnaam voor bestelling	BCS559 10x60 RGBMW L1219
EAN/UPC - Product	8718699212711
Bestelcode	423-000016-16
Lokale code	BCS55916MW12
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
SAP-materiaal	912400135891
Net Weight (Piece)	4,700 kg
Catalogusnummer	423-000016-16
Beschrijving catalogusnummer	ColorGraz e IntelliHue Powercore, 100 to 277 VAC, 10° x 60°, 1219 mm (4 ft)



Maatschets



BCS559 10x60 RGBMW L1219

