



Vaya Linear LP G2

Vaya Linear LP G2, 3000 K, 120°, 1.2 m (4 ft),
CE/CQC/PSE

Vaya Linear LP G2, 3000 K, 120°, 1.2 m (4 ft), CE/CQC/PSE

Vaya Linear LP je mimoriadne tenké exteriérové lineárne svietidlo pre nízko profilové nasvetlenie so širokým 120° lúčom alebo eliptickou optikou 28° x 84°. Jeho úzky tvar ho predurčuje na použitie v obmedzenom priestore s malým odstupom alebo prípustnou inštalačnou hĺbkou. Robustné riešenie Vaya Linear LP G2 ponúka rôznorodé farebné a biele náhradné teploty chromatickosti buď prostredníctvom statického dvojstavového riadenia, alebo prostredníctvom štandardu DMX-512. Diskrétny dizajn s integrovaným napájacím zdrojom a vodotesné konektory zjednodušujú a zrýchľujú zapojenie a zvyšujú jeho spoľahlivosť. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.colorkinetics.com/vaya/linear-lp-g2-white/>.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie

Kód radu svetelného zdroja	LED-HB [LED High Brightness]
Farba svetelného zdroja	Neutrálna biela
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie
Vrátane napájacia	Áno
Typ optického krytu/šošovky	GT [Tvrdené sklo]
Rozptyl svetelného lúča svietidla	120°
Značka CE	CE mark
Značka UL	Nie
Značka CQC	CQC-mark
Značka PSE	PSE mark

Prevádzkové a elektrické

Vstupné napätie	100 to 240 V
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz

Mechanické časti a teleso

Materiál telesa	Lisovaný hliník
Optický materiál	Glass
Materiál optického krytu/šošovky	Tvrdené sklo
Tvar optického krytu/šošovky	Flat
Povrchová úprava optického krytu/šošovky	Číra
Farba	Tmavo šedá

Vaya Linear LP G2

Schválenie a použitie	
Krytie IP	IP66 [Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK07 [2 J reinforced]
Štandard vibrácie	Complies with ANSI C136.31
Značka FCC	-
Úroveň vibrácií	Complies with ANSI C136.31

Počiatočný výkon (súlád s požiadavkami IEC)	
Počiatočný svetelný tok (tok systému)	1480 lm
Počiatočná účinnosť LED svietidla	84,3 lm/W
Poč. náhradná teplota chromatickosti	3000 K
Poč. index podania farieb	82
Počiatočný príkon	17.6 W

Výkon v priebehu času (súlád s požiadavkami IEC)	
Vypočítaný pokles svetelného toku na 70 % pri teplote 25 °C	100000
Oznámený pokles svetelného toku na 70 % pri teplote 25 °C	60000
Vypočítaný pokles svetelného toku na 70 % pri teplote 40 °C	100000
Oznámený pokles svetelného toku na 70 % pri teplote 40 °C	60000
Vypočítaný pokles svetelného toku na 80 % pri teplote 25 °C	87000
Oznámený pokles svetelného toku na 80 % pri teplote 25 °C	60000
Vypočítaný pokles svetelného toku na 80 % pri teplote 40 °C	66000

Oznámený pokles svetelného toku na 80 % pri teplote 40 °C	60000
Vypočítaný pokles svetelného toku na 90 % pri teplote 25 °C	41000
Oznámený pokles svetelného toku na 90 % pri teplote 25 °C	41000
Vypočítaný pokles svetelného toku na 90 % pri teplote 40 °C	31000
Oznámený pokles svetelného toku na 90 % pri teplote 40 °C	31000

Podmienky použitia	
Rozsah okolitých teplôt	-40 až +40 °C

Údaje o produkte	
Úplný kód produktu	871869921808999
Objednávkový názov produktu	BCP422 G2 120 3000 L1200 CE CQC PSE
EAN/UPC – produkt	8718699218089
Objednávkový kód	350-000018-02
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
Čitateľ – počet balení v krabici	4
Materiál SAP	912400136120
Celková hmotnosť kópie (kus)	1,860 kg
Katalógové číslo	350-000018-02
Katalógové číslo, opis	Vaya Linear LP G2, 3000 K, 120°, 1.2 m (4 ft), CE/CQC/PSE

