



Vaya Linear LP G2

Vaya Linear LP G2, 3000 K, 28° x 84°, 1.2 m (4 ft), CE/CQC/PSE

Vaya Linear LP G2, 3000 K, 28° x 84°, 1.2 m (4 ft), CE/CQC/PSE

Vaya Linear LP to wyjątkowo smukła zewnętrzna liniowa oprawa oświetleniowa do zastosowań oświetlenia poświatowego o małym zasięgu, z szerokim kątem rozsyłu światła 120° lub optyką eliptyczną 28° x 84°. Smukła obudowa świetnie się nadaje do zastosowań o ograniczonej przestrzeni, przy minimalnym odsunięciu od ściany lub dopuszczalnej wysokości instalacji. Wytrzymała oprawa Vaya Linear LP G2 oferuje różnorodne kolorowe i białe opcje CCT ze statycznymi opcjami włączania/wyłączania lub dynamicznego sterowania za pomocą standardowego protokołu DMX-512. Dyskretnie wyglądająca konstrukcja z zintegrowanym zasilaczem i wodoodpornymi złączami sprawia, że podłączenie okablowania wykonuje się prosto, szybko i niezawodnie. Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem <http://www.colorkinetics.com/vaya/linear-lp-g2-white/>.

Dane produktu

Informacje ogólne		Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Kod rodziny źródła światła	LED-HB [LED High Brightness]	Napięcie wejściowe	100-240 V
Barwa źródła światła	Barwa biała neutralna	Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Wymienne źródło światła	brak	Mechanika i korpus	
Zawiera zasilacz	tak	Materiał korpusu	Aluminium tłoczone
Typ pokrywy optycznej/soczewki	GT [szyba hartowana]	Materiał optyki	G
Znak CE	CE	Materiał pokrywy optycznej/soczewki	Szyba hartowana
Oznaczenie UL	brak	Klosz/soczewki	FT
Oznaczenie CQC	CQC	Wykończenie klosza/soczewki	Przezroczyste
Oznaczenie PSE	PSE		

Vaya Linear LP G2

Kolor	DGR
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Kod klasy szczelności IP	IP66 [Zabezpieczone przed przenikaniem kurzu, strugoodporne]
Odporność na udary mech.	IK07 [IK07]
Norma związana z drganiami	Complies with ANSI C136.31
Oznaczenie FCC	-
Wskaźnik odporności na drgania	Complies with ANSI C136.31

Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Initial luminous flux	1712 lm
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	98,8 lm/W
Znamionowa temperatura barwowa	3000 K
Init. Color Rendering Index	82
Moc znamionowa	17.4 W

Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 25°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy obliczonej temperaturze 40°C	100000
Utrzymanie strumienia świetlnego 70% przy zgłoszonej temperaturze 40°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 80% przy obliczonej temperaturze 25°C	87000
Utrzymanie strumienia świetlnego 80% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 80% przy obliczonej temperaturze 40°C	66000

Utrzymanie strumienia świetlnego 80% przy zgłoszonej temperaturze 40°C	60000
Utrzymanie strumienia świetlnego 90% przy obliczonej temperaturze 25°C	41000
Utrzymanie strumienia świetlnego 90% przy zgłoszonej temperaturze 25°C	41000
Utrzymanie strumienia świetlnego 90% przy obliczonej temperaturze 40°C	31000
Utrzymanie strumienia świetlnego 90% przy zgłoszonej temperaturze 40°C	31000

Warunki dotyczące zastosowań

Zakres temperatury otoczenia	-40 až +40 °C
------------------------------	---------------

Dane produktu

Pełny kod produktu	871869921809699
Nazwa produktu na zamówieniu	BCP422 G2 28x84 3000 L1200 CE CQC PSE
EAN/UPC - Produkt	8718699218096
Kod zamówienia	350-000018-03
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	4
Material Nr. (12NC)	912400136121
Net Weight (Piecze)	2,150 kg
Numer katalogowy	350-000018-03
Catalog Number Description	Vaya Linear LP G2, 3000 K, 28° x 84°, 1.2 m (4 ft), CE/CQC/PSE

