



Vaya Linear LP G2

Vaya Linear LP G2, 4000 K, 120°, 0.6 m (2 ft),
CE/CQC/PSE

Vaya Linear LP G2, 4000 K, 120°, 0.6 m (2 ft), CE/CQC/PSE

Vaya Linear LP is een superslanke LED-lijnverlichtingsarmatuur voor buitentoepassingen met zacht strijklicht en een brede bundel van 120° of elliptische 28° x 84° optiek. Het slanke formaat is ideaal voor toepassingen in beperkte ruimte met beperkte afstand of toegestane installatiehoogte. De robuuste Vaya Linear LP G2 biedt uiteenlopende CCT-opties in wit en kleur met statische aan/uit- of dynamische regelopties via standaard DMX-512. Het discrete ontwerp met ingebouwde voeding en waterproof connectoren maken de bedrading eenvoudig, snel en betrouwbaar.

Product gegevens

Algemene informatie		Ingangsfrequentie	
Type lichtbron	LED-HB [LED High Brightness]	50 tot 60 Hz	
Kleur lichtbron	Neutraalwit	Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lichtbron vervangbaar	Nee	Materiaal behuizing	Geëxtrudeerd aluminium
Driver/VSA meegeleverd	Ja	Optisch materiaal	Glas
Type lichtkap/lens	Gehard glas	Materiaal lichtkap/lens	Gehard glas
Bundelspreiding armatuur	120°	Vorm lichtkap/lens	Flat
CE-markering	CE-markering	Afwerking lichtkap/lens	Helder
UL-markering	Nee	Kleur	Dark grey
CQC-markering	CQC-markering	Goedkeuring en toepassing	
PSE-markering	PSE mark	IP-classificatie	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
Bedrijfs- en elektrische gegevens		IK-classificatie	IK07 [2 J, versterkt]
Ingangsspanning	100 tot 240 V		

Vaya Linear LP G2

Standaardoptie	Complies with ANSI C136.31
FCC-markering	-
Trillingsclassificatie	Complies with ANSI C136.31

Initiële prestaties (conform IEC)

Initiële lichtstroom	749 lm
Initiële lichtstroom bij kleurtemperatuur van 4000 K	749 lm
Initieel rendement LED-armatuur	86,6 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	4000 K
Initiële kleurweergave-index	83
Initieel systeemvermogen	8.6 W

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Lumenbehoud van 70% bij 25°C berekend	100000
Lumenbehoud van 70% bij 25°C gemeld	60000
Lumenbehoud van 70% bij 40°C berekend	100000
Lumenbehoud van 70% bij 40°C gemeld	60000
Lumenbehoud van 80% bij 25°C berekend	87000
Lumenbehoud van 80% bij 25°C gemeld	60000
Lumenbehoud van 80% bij 40°C berekend	66000
Lumenbehoud van 80% bij 40°C gemeld	60000
Lumenbehoud van 90% bij 25°C berekend	41000
Lumenbehoud van 90% bij 25°C gemeld	41000

Lumenbehoud van 90% bij 40°C berekend	31000
Lumenbehoud van 90% bij 40°C gemeld	31000

Toepassingsomstandigheden

Bereik omgevingstemperatuur	-40 tot +40 °C
-----------------------------	----------------

Productgegevens

Volledige productcode	871869921810299
Productnaam voor bestelling	BCP422 G2 120 4000 L610 CE CQC PSE
EAN/UPC - Product	8718699218102
Bestelcode	350-000018-04
Lokale code	BCP422212461E
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	4
SAP-materiaal	912400136122
Net Weight (Piece)	1,100 kg
Catalogusnummer	350-000018-04
Beschrijving catalogusnummer	Vaya Linear LP G2, 4000 K, 120°, 0.6 m (2 ft), CE/CQC/PSE

