



Vaya Linear LP G2

Vaya Linear LP G2, 4000 K, 28° x 84°, 0.6 m (2 ft), CE/CQC/PSE

Vaya Linear LP G2, 4000 K, 28° x 84°, 0.6 m (2 ft), CE/CQC/PSE

Vaya Linear LP ist eine superschlanke lineare Außenleuchte für Wischeffekte mit geringer Lichtleistung, weiter Abstrahlung von 120° oder elliptischer Optik mit 28° x 84°. Der schmale Formfaktor ist ideal geeignet für beengten Platz, schmale Absätze oder niedrige Aufbauhöhe. Die robuste Vaya Linear LP G2 bietet eine Vielzahl farbiger CCT-Optionen mit entweder statischer Ein-/Aus-Steuerung oder dynamischer Steuerungsmöglichkeit über den Standard DMX-512. Das diskrete Design mit integrierter Stromversorgung und wasserdichten Anschlüssen gestaltet die Verkabelung einfach, schnell und zuverlässig.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Mechanische Kenndaten	
Lampenfamiliencode	LED-HB [LED High Brightness]	Gehäusematerial	Stranggepresstes Aluminium
Farbe der Lichtquelle	Neutralweiß	Optisches Material	Glas
Lichtquelle austauschbar	Nein	Material optische Abdeckung/Linse	Gehärtetes Glas
Betriebsgerät inklusive	Ja	Form optische Abdeckung/Linse	flach
Typ optische Abdeckung/Linse	GT [Sicherheitsglas]	Ausführung optische Abdeckung	Klar
CE-Zeichen	ja	Farbe	Dunkles Grau
UL-Zeichen	Nein	Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
CQC-Zeichen	CQC-Zeichen	Schutzart (IP)	IP66 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
PSE-Zeichen	PSE Markierung	Schlagfestigkeit (IK)	IK07 [IK06]
Elektrische Kenndaten		Vibrationsstandard	Complies with ANSI C136.31
Eingangsspannung	100 bis 240 V	FCC-Zeichen	-
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz		

Vaya Linear LP G2

Vibrationsbewertung	Complies with ANSI C136.31
Initialkennwerte (IEC konform)	
Lichtstrom-Neuwert (Systemlichtstrom)	887 lm
Anfänglicher Lichtstrom bei einer Farbtemperatur von 4000 K	887 lm
Initiale Leuchtenlichtausbeute	102,7 lm/W
Initiale ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Init. Farbwiedergabeindex	83
Systemleistung	8.6 W
Lebensdauer kennwerte (IEC konform)	
Lichtstromstabilität 70 % bei 25 °C Errechnet	100000
Lichtstromstabilität 70 % bei 25 °C Gemeldet	60000
Lichtstromstabilität 70 % bei 40 °C Errechnet	100000
Lichtstromstabilität 70 % bei 40 °C Gemeldet	60000
Lichtstromstabilität 80 % bei 25 °C Errechnet	87000
Lichtstromstabilität 80 % bei 25 °C Gemeldet	60000
Lichtstromstabilität 80 % bei 40 °C Errechnet	66000
Lichtstromstabilität 80 % bei 40 °C Gemeldet	60000
Lichtstromstabilität 90 % bei 25 °C Errechnet	41000
Lichtstromstabilität 90 % bei 25 °C Gemeldet	41000

Lichtstromstabilität 90 % bei 40 °C Errechnet	31000
Lichtstromstabilität 90 % bei 40 °C Gemeldet	31000
Anwendungsparameter	
Umgebungstemperaturbereich	-40 bis +40 °C
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869921811999
Bestell-Produktname	BCP422 G2 28x84 4000 L610 CE CQC PSE
EAN/UPC - Produkt	8718699218119
Bestellcode	350-000018-05
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	4
SAP-Material	912400136123
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	1,120 kg
Katalognummer	350-000018-05
Katalognummer Beschreibung	Vaya Linear LP G2, 4000 K, 28" x 84", 0.6 m (2 ft), CE/CQC/PSE

