



Vaya Linear LP G2

Vaya Linear LP G2, 4000 K, 28° x 84°, 1.2 m (4 ft), CE/CQC/PSE

Vaya Linear LP G2, 4000 K, 28° x 84°, 1.2 m (4 ft), CE/CQC/PSE

Vaya Linear LP ist eine superschlanke lineare Außenleuchte für Wischeffekte mit geringer Lichtleistung, weiter Abstrahlung von 120° oder elliptischer Optik mit 28° x 84°. Der schmale Formfaktor ist ideal geeignet für beengten Platz, schmale Absätze oder niedrige Aufbauhöhe. Die robuste Vaya Linear LP G2 bietet eine Vielzahl farbiger CCT-Optionen mit entweder statischer Ein-/Aus-Steuerung oder dynamischer Steuerungsmöglichkeit über den Standard DMX-512. Das diskrete Design mit integrierter Stromversorgung und wasserdichten Anschlüssen gestaltet die Verkabelung einfach, schnell und zuverlässig.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Lampenfamiliencode	LED-HB [LED High Brightness]
Farbe der Lichtquelle	Neutralweiß
Lichtquelle austauschbar	Nein
Betriebsgerät inklusive	Ja
Typ optische Abdeckung/Linse	GT [Sicherheitsglas]
CE-Zeichen	ja
UL-Zeichen	Nein
CQC-Zeichen	CQC-Zeichen
PSE-Zeichen	PSE Markierung
Elektrische Kenndaten	
Eingangsspannung	100 bis 240 V
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz

Mechanische Kenndaten	
Gehäusematerial	Stranggepresstes Aluminium
Optisches Material	Glas
Material optische Abdeckung/Linse	Gehärtetes Glas
Form optische Abdeckung/Linse	flach
Ausführung optische Abdeckung	Klar
Farbe	Dunkles Grau
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Schutzart (IP)	IP66 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK07 [IK06]
Vibrationsstandard	Complies with ANSI C136.31
FCC-Zeichen	-

Vaya Linear LP G2

Vibrationsbewertung	Complies with ANSI C136.31
Initialkennwerte (IEC konform)	
Lichtstrom-Neuwert (Systemlichtstrom)	1774 lm
Anfänglicher Lichtstrom bei einer Farbtemperatur von 4000 K	1774 lm
Initiale Leuchtenlichtausbeute	102,7 lm/W
Initiale ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Init. Farbwiedergabeindex	83
Systemleistung	17.2 W
Lebensdauer kennwerte (IEC konform)	
Lichtstromstabilität 70 % bei 25 °C Errechnet	100000
Lichtstromstabilität 70 % bei 25 °C Gemeldet	60000
Lichtstromstabilität 70 % bei 40 °C Errechnet	100000
Lichtstromstabilität 70 % bei 40 °C Gemeldet	60000
Lichtstromstabilität 80 % bei 25 °C Errechnet	87000
Lichtstromstabilität 80 % bei 25 °C Gemeldet	60000
Lichtstromstabilität 80 % bei 40 °C Errechnet	66000
Lichtstromstabilität 80 % bei 40 °C Gemeldet	60000
Lichtstromstabilität 90 % bei 25 °C Errechnet	41000
Lichtstromstabilität 90 % bei 25 °C Gemeldet	41000

Lichtstromstabilität 90 % bei 40 °C Errechnet	31000
Lichtstromstabilität 90 % bei 40 °C Gemeldet	31000
Anwendungsparameter	
Umgebungstemperaturbereich	-40 bis +40 °C
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869921813399
Bestell-Produktname	BCP422 G2 28x84 4000 L1200 CE CQC PSE
EAN/UPC - Produkt	8718699218133
Bestellcode	350-000018-07
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	4
SAP-Material	912400136125
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	2,150 kg
Katalognummer	350-000018-07
Katalognummer Beschreibung	Vaya Linear LP G2, 4000 K, 28" x 84", 1.2 m (4 ft), CE/CQC/PSE

