



Vaya Linear LP G2

Vaya Linear LP G2, 4000 K, 28° x 84°, 1.2 m (4 ft), CE/CQC/PSE

Vaya Linear LP G2, 4000 K, 28° x 84°, 1.2 m (4 ft), CE/CQC/PSE

A Vaya Linear LP rendkívül lapos kültéri lámpatest alacsony szintű fényvetést igénylő alkalmazásokhoz, nagy, 120°-os sugárzási szöggel vagy elliptikus 28° x 84°-os optikával. Kis méretének köszönhetően ideális fényforrás szűk helyekre, korlátozott távolságokra vagy megengedett beszerelési magasságokra tervezett alkalmazásokhoz. A robusztus Vaya Linear LP G2 színes és fehér CCT-opciók széles választékát kínálja vagy statikus be- és kikapcsolási lehetőséggel, vagy a standard DMX-512 általi dinamikus vezérléssel. Jól átgondolt kialakítása, beépített tápegysége és a vízhatlan csatlakozók egyszerű, gyors és megbízható bekötést tesznek lehetővé. További információk: www.colorkinetics.com/vaya/linear-lp-g2-white/.

Termék adatok

Általános információ		Bemeneti frekvencia	
Fényforráscsalád kódja	LED-HB [LED High Brightness]	50–60 Hz	
A fényforrás színe	Semleges fehér	Mechanika és tokozás	
Cserélhető fényforrás	Nem	Ház anyaga	Nyílásokkal ellátott alumínium
Vezérlővel együtt	Igen	Az optika anyaga	Glass
Optika/lencse típusa	GT [Hőálló üveg]	Optika/lencse anyaga	Hőkezelt üveg
CE jelölés	CE mark	Optikai burkolat/lencse alakja	Flat
UL jelölés	Nem	Optikai burkolat/lencse kidolgozása	Víztisztá
CQC jel	CQC-mark	Szín	DGR
PSE jel	PSE mark	Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Működtetés és elektronika		Por és víz elleni védelem kódja (IP)	IP66 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Bemeneti feszültség	100 to 240 V		

Vaya Linear LP G2

Mechanikus ütődésvédelmi kód	IK07 [2 J reinforced]
Rázkódásállósági szabvány	Complies with ANSI C136.31
FCC jel	-
Rázkódásállósági minősítés	Complies with ANSI C136.31

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Kezdeti fényáram	1774 lm
Kezdeti fényáram 4000 K-es színhőmérsékleten	1774 lm
A LED-es világítótest kezdeti hatásfoka	102,7 lm/W
Kezdeti korrelált színhőmérséklet	4000 K
Kezdeti színvisszaadási index	83
Kezdeti bemeneti feszültség	17.2 W

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	100000
70% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	60000
70% fényáram-megmaradás 40 °C-on (számított)	100000
70% fényáram-megmaradás 40 °C-on (névleges)	60000
80% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	87000
80% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	60000
80% fényáram-megmaradás 40 °C-on (számított)	66000
80% fényáram-megmaradás 40 °C-on (névleges)	60000
90% fényáram-megmaradás 25 °C-on (számított)	41000

90% fényáram-megmaradás 25 °C-on (névleges)	41000
90% fényáram-megmaradás 40 °C-on (számított)	31000
90% fényáram-megmaradás 40 °C-on (névleges)	31000

Alkalmazási feltételek

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-40 to +40 °C között
----------------------------------	----------------------

Termékadatok

Teljes termékkód	871869921813399
A termék megrendelési neve	BCP422 G2 28x84 4000 L1200 CE CQC PSE
EAN/UPC - termék	8718699218133
Rendelési kód	350-000018-07
Számláló – mennyiség csomagonként	1
Számláló – csomag külső dobozonként	4
SAP anyag	912400136125
Net Weight (Piece)	2,150 kg
Katalógusszám	350-000018-07
A katalógusszám leírása	Vaya Linear LP G2, 4000 K, 28" x 84", 1.2 m (4 ft), CE/CQC/PSE

