



Vaya Linear LP G2

Vaya Linear LP G2, 4000 K, 28° x 84°, 1.2 m (4 ft),
CE/CQC/PSE

Vaya Linear LP G2, 4000 K, 28° x 84°, 1.2 m (4 ft), CE/CQC/PSE

Vaya Linear LP is een superslanke LED-lijnverlichtingsarmatuur voor buitentoepassingen met zacht strijklicht en een brede bundel van 120° of elliptische 28° x 84° optiek. Het slanke formaat is ideaal voor toepassingen in beperkte ruimte met beperkte afstand of toegestane installatiehoogte. De robuuste Vaya Linear LP G2 biedt uiteenlopende CCT-opties in wit en kleur met statische aan/uit- of dynamische regeloptyes via standaard DMX-512. Het discrete ontwerp met ingebouwde voeding en waterproof connectoren maken de bedrading eenvoudig, snel en betrouwbaar.

Product gegevens

Algemene informatie	
Type lichtbron	LED-HB [LED High Brightness]
Kleur lichtbron	Neutraalwit
Lichtbron vervangbaar	Nee
Driver/VSA meegeleverd	Ja
Type lichtkap/lens	Gehard glas
CE-markering	CE-markering
UL-markering	Nee
CQC-markering	CQC-markering
PSE-markering	PSE mark
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	100 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Materiaal behuizing	Geëxtrudeerd aluminium
Optisch materiaal	Glas
Materiaal lichtkap/lens	Gehard glas
Vorm lichtkap/lens	Flat
Afwerking lichtkap/lens	Helder
Kleur	Dark grey
Goedkeuring en toepassing	
IP-classificatie	IP 66 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK07 [2 J, versterkt]
Standaardoptie	Complies with ANSI C136.31
FCC-markering	-

Vaya Linear LP G2

Trillingsclassificatie	Complies with ANSI C136.31
Initiële prestaties (conform IEC)	
Initiële lichtstroom	1774 lm
Initiële lichtstroom bij kleurtemperatuur van 4000 K	1774 lm
Initieel rendement LED-armatuur	102,7 lm/W
Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	4000 K
Initiële kleurweergave-index	83
Initieel systeemvermogen	17,2 W
Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)	
Lumenbehoud van 70% bij 25°C berekend	100000
Lumenbehoud van 70% bij 25°C gemeld	60000
Lumenbehoud van 70% bij 40°C berekend	100000
Lumenbehoud van 70% bij 40°C gemeld	60000
Lumenbehoud van 80% bij 25°C berekend	87000
Lumenbehoud van 80% bij 25°C gemeld	60000
Lumenbehoud van 80% bij 40°C berekend	66000
Lumenbehoud van 80% bij 40°C gemeld	60000
Lumenbehoud van 90% bij 25°C berekend	41000
Lumenbehoud van 90% bij 25°C gemeld	41000
Lumenbehoud van 90% bij 40°C berekend	31000

Lumenbehoud van 90% bij 40°C gemeld	31000
Toepassingsomstandigheden	
Bereik omgevingstemperatuur	-40 tot +40 °C
Productgegevens	
Volledige productcode	871869921813399
Productnaam voor bestelling	BCP422 G2 28x84 4000 L1200 CE CQC PSE
EAN/UPC - Product	8718699218133
Bestelcode	350-000018-07
Lokale code	BCP42222884412E
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	4
SAP-materiaal	912400136125
Net Weight (Piece)	2,150 kg
Catalogusnummer	350-000018-07
Beschrijving catalogusnummer	Vaya Linear LP G2, 4000 K, 28" x 84", 1.2 m (4 ft), CE/CQC/PSE

