



Vaya Linear LP G2

BCP422 G2 28x84 2700 L610 CE CQC PSE

LED High Brightness

Vaya Linear LP er en svært slank lineær utendørs armatur for svak streifbelysning, med valget mellom 120° bred stråle eller elliptisk optikk med 28° x 84°. Den slanke utformingen er ideell for bruk på trange steder med liten tilbaketrekking eller tilgjengelig monteringshøyde. Robuste Vaya Linear LP G2 tilbyr et utvalg fargede og hvite CCT-alternativer med enten statisk av/på eller kontroll via standard DMX-512. Det diskrete designet med integrert strømforsyning og vanntette kontakter gjør kablingen enkel, rask og pålitelig. Vil du ha mer informasjon? Gå til <http://www.colorkinetics.com/vaya/linear-lp-g2-white/>.

Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildeseriekode	LED-HB [LED High Brightness]
Lyskildefarge	Varmhvit
Lyskilde kan erstattes	No
Driver inkludert	Ja
Optisk deksel-/linsetype	GT [Tempered glass]
CE-merke	CE mark
UL-merke	No
CQC-merke	CQC-mark
PSE-merke	PSE mark
Drift og elektrisk	
Inngangsspenning	100 to 240 V
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz

Mekanisk og innfatning	
Innfatningsmateriale	Ekstrudert aluminium
Optikkmateriale	Glass
Optisk deksel-/linsemateriale	Herdet glass
Optisk deksel-/linseform	Flat
Optisk deksel-/linsefinish	Klar
Farge	Dark gray
Godkjenning og bruk	
Ingress beskyttelseskode	IP66 [Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker]
Mek. støt, beskyttelseskode	IK07 [2 J reinforced]
Innledende ytelse (i samsvar med IEC)	
Oppr. Korr. Fargetemperatur	2700 K


Vaya Linear LP G2

Ytelse over tid (i samsvar med IEC)	
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	87000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	66000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	41000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	41000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	31000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	31000
Bruksforhold	
For omgivelsestemperaturer mellom	-40 to +40 °C

Produktdata	
Fullstendig produktkode	871869921823299
Produktnavn for bestilling	BCP422 G2 28x84 2700 L610 CE CQC PSE
EAN/UPC – produkt	8718699218232
Bestillingskode	21823299
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	4
Materialenr. (12NC)	912400136135
Nettvekt (stykk)	1,120 kg



Målskisse



Vaya Linear LP Gen2

