



Vaya Linear LP G2

BCP422 G2 28x84 5000 L1200 CE CQC PSE

LED High Brightness

Vaya Linear LP è un apparecchio per illuminazione lineare da esterni eccezionalmente sottile per applicazioni di illuminazione radente su pareti di basso livello, con fascio ampio da 120° o ottiche ellittiche 28° x 84°. Il suo fattore di forma sottile è ottimale per applicazioni in spazi ridotti con distanza o altezza di installazione limitata. La robusta serie Vaya Linear LP offre una gamma di opzioni CCT per luce bianca e a colori con possibilità di comando on/off statico o dinamico tramite DMX-512 standard. Il design discreto con alimentatore integrato e i connettori a tenuta stagna consentono un cablaggio semplice, veloce e affidabile.

Dati del prodotto

Informazioni generali			
Codice famiglia lampada	LED-HB [LED High Brightness]	Materiale ottico	Glass
Colore sorgente luminosa	Bianco freddo	Materiale copertura ottica/lenti	Vetro temperato
Sorgente luminosa sostituibile	No	Forma copertura ottica/lenti	Flat
Driver incluso	Sì	Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Tipo copertura ottica/lenti	GT [Vetro temperato GT]	Colore	Dark gray
Marchio CE	CE mark	Approvazione e applicazione	
Marchio UL	No	Grado di protezione	IP66 [Protetto contro la penetrazione di polvere, protetto contro i getti d'acqua]
Marchio CQC	CQC-mark	Codice protezione impatti meccanici	IK07 [2 J reinforced]
Marchio PSE	PSE mark	Rendimento iniziale (conformità IEC)	
Funzionamento e parte elettrica		Temp. corr. colore iniziale	5000 K
Tensione in ingresso	100 to 240 V	Rendimento nel tempo (conformità IEC)	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz	Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Meccanica e corpo		Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Materiale del corpo	Alluminio estruso		

Vaya Linear LP G2

Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	87000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	66000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	41000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	41000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	31000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	31000


Condizioni di applicazione

Intervallo temperatura ambiente	Da -40 a +40 °C
---------------------------------	-----------------

Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	871869921833199
Nome prodotto ordine	BCP422 G2 28x84 5000 L1200 CE CQC
	PSE
EAN/UPC - Prodotto	8718699218331
Codice d'ordine	21833199
Codice Locale	21833199
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	4
N. materiale (12NC)	912400136145
Peso netto (Pezzo)	2,150 kg



Disegno tecnico



Vaya Linear LP Gen2

