



Vaya Linear LP G2

BCP422 G2 28x84 5000 L1200 CE CQC PSE

LED High Brightness

Vaya Linear LP je mimoriadne tenké exteriérové lineárne svetidlo pre nízko profilové nasvetlenie so širokým 120° lúčom alebo eliptickou optikou 28° x 84°. Jeho úzky tvar ho predurčuje na použitie v obmedzenom priestore s malým odstupom alebo prípustnou inštalačnou hĺbkou. Robustné riešenie Vaya Linear LP G2 ponúka rôznorodé farebné a biele náhradné teploty chromatickosti buď prostredníctvom statického dvojstavového riadenia, alebo prostredníctvom štandardu DMX-512. Diskrétny dizajn s integrovaným napájacím zdrojom a vodotesné konektory zjednodušujú a zrýchľujú zapojenie a zvyšujú jeho spoľahlivosť. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.colorkinetics.com/vaya/linear-lp-g2-white/>.

Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Kód radu svetelného zdroja	LED-HB [LED High Brightness]
Farba svetelného zdroja	Studená biela
Vymeniteľný svetelný zdroj	Nie
Vrátane napájacia	Áno
Typ optického krytu/šošovky	GT [Tvrdené sklo]
Značka CE	CE mark
Značka UL	Nie
Značka CQC	CQC-mark
Značka PSE	PSE mark
Prevádzkové a elektrické	
Vstupné napätie	100 to 240 V
Vstupná frekvencia	50 až 60 Hz

Mechanické časti a teleso	
Materiál telesa	Lisovaný hliník
Optický materiál	Glass
Materiál optického krytu/šošovky	Tvrdené sklo
Tvar optického krytu/šošovky	Flat
Povrchová úprava optického krytu/šošovky	Číra
Farba	Tmavo šedá
Schválenie a použitie	
Krytie IP	IP66 [Ochrana pred vniknutím prachu a odolnosť proti prúdu vody]
Kód krytia IP (mechanický náraz)	IK07 [2 J reinforced]


Vaya Linear LP G2

Počiatočný výkon (súlady s požiadavkami IEC)	
Poč. Náhradná teplota chromatickosti	5000 K
Výkon v priebehu času (súlady s požiadavkami IEC)	
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	87000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	60000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	66000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	60000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	41000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	41000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	31000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	31000

Podmienky použitia	
Rozsah okolitých teplôt	-40 až +40 °C
Údaje o produkte	
Úplný kód produktu	871869921833199
Objednávkový názov produktu	BCP422 G2 28x84 5000 L1200 CE CQC
	PSE
EAN/UPC – produkt	8718699218331
Objednávkový kód	21833199
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
Čitateľ – počet balení v krabici	4
Č. materiálu (12NC)	912400136145
Čistá hmotnosť (kus)	2,150 kg



Rozmerový obrázok



Vaya Linear LP Gen2

