



iColor Accent MX Powercore gen2

iColor Accent MX Powercore gen2, 608 mm (2 ft)

Chao đèn/nắp Polycarbonate chống UV

iColor Accent MX Powercore là bộ đèn LED tuyến tính, hiển thị trực tiếp, cực kỳ lý tưởng để tạo các dải màu dài và hiệu ứng đổi màu. Độ phân giải đa dạng đem đến sự chính xác trong trình chiếu video, đồ họa kích thước lớn và các hiệu ứng được thiết kế phức tạp trong nhiều bối cảnh như kiến trúc, cửa hàng và khu vui chơi giải trí. iColor Accent MX Powercore mang lại độ hiệu quả và tiết kiệm chi phí của công nghệ Powercore cho vỏ nhôm sử dụng trên đường xá và ngoài trời với chất lượng đã được xếp hạng.

Dữ liệu sản phẩm


Thông tin chung		Vận hành ngoài giờ (tuân thủ IEC)	
Màu sắc nguồn sáng	Đỏ, xanh lục và xanh lam	Hệ số duy trì quang thông 70% tại 25°C theo tính toán	100000
Kiểu nắp quang học/thấu kính	Chao đèn/nắp Polycarbonate chống UV	Hệ số duy trì quang thông 70% tại 25°C theo báo cáo	60000
Cơ khí và bộ vỏ		Hệ số duy trì quang thông 70% tại 50°C theo tính toán	88000
Chiều dài	1219 mm	Hệ số duy trì quang thông 70% tại 50°C theo báo cáo	60000
Màu sắc	Nhôm	Điều kiện ứng dụng	
Phê duyệt và Ứng dụng		Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 đến +50 °C
Độ rung tiêu chuẩn	Complies with ANSI C136.31, 3G	Thông số sản phẩm	
Cấp chống rung	Complies with ANSI C136.31, 3G	Mã sản phẩm đầy đủ	871869921888199
Hiệu năng ban đầu (tuân thủ IEC)			
Công suất đầu vào ban đầu	20 W		

iColor Accent MX Powercore gen2

Tên sản phẩm khác	BCP495 RGB 100-240V L610 TSDM
EAN/UPC - Sản phẩm	8718699218881
Mã đơn hàng	123-000180-00
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử SAP - Số bộ bên ngoài	4
Vật liệu SAP	912400136248

Trọng lượng tịnh (Bộ)	1,900 kg
Số catalog	123-000180-00
Mô tả số catalog	iColor Accent MX Powercore gen2, 608 mm (2 ft)

Bản vẽ kích thước



iColor Accent MX Powercore gen2

