



Vaya Free Form

Vaya Free Form Dimmable White, IP66, 4000 K, Frosted, 5 m (15 ft)

Vaya Free Form Dimmable White, IP66, 4000 K, Frosted, 5 m (15 ft)

Vaya Free Form es una luminaria lineal flexible oculta para foseados rectos o curvos, aplicaciones empotradas y hornacinas. Vaya Free Form proporciona una luz blanca uniforme en longitudes de recorrido de hasta 10 m. En aplicaciones de interiores, la luminaria se puede cortar y volver a conectar fácilmente, lo que permite la realización de recorridos a lo largo de espacios de formas inusuales y difíciles de iluminar, sin soldaduras ni herramientas. En aplicaciones de exteriores, la luminaria se puede cortar y volver a sellar para conservar su índice IP66. Para obtener más información, visita www.colorkinetics.com/vaya/.

Datos del producto

Información general	
Color de la fuente de luz	Blanco neutro
Fuente de luz sustituible	No
Driver incluido	Si
Apertura de haz de luz de la luminaria	120°
Marca CE	Marcado CE
Certificado UL	UL/cUL
Certificado CQC	CQC
Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	24 CC V

Controles y regulación	
Regulable	Si
Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Plástico
Acabado cubierta óptica/lente	Mate
Longitud	5.0 m
Color	WH
Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]

Vaya Free Form

Índice de protección frente a choque mecánico	IK06 [IK06]
---	--------------

Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)	4571 lm
Flujo luminoso inicial a una temperatura de color de 4000 K	4571 lm
Eficacia de la luminaria LED inicial	108,4 lm/W
Potencia de entrada inicial	42 W

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C calculado	75000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	36000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C calculado	56000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado	36000
Mantenimiento lumínico 80 % a 25 °C calculado	48000
Mantenimiento lumínico 80 % a 25 °C notificado	36000
Mantenimiento lumínico 80 % a 50 °C calculado	36000
Mantenimiento lumínico 80 % a 50 °C notificado	36000
Mantenimiento lumínico 90 % a 25 °C calculado	24000
Mantenimiento lumínico 90 % a 25 °C notificado	24000
Mantenimiento lumínico 90 % a 50 °C calculado	18000

Mantenimiento lumínico 90 % a 50 °C notificado	18000
--	-------

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
-------------------------------	-----------------

Datos de producto

Código de producto completo	871869937060299
Nombre de producto del pedido	BGC452 4000 IP66 L5000 W/LEADER
EAN/UPC - Producto	8718699370602
Código de pedido	350-000020-10
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	15
Material SAP	912400136474
Copiar Peso neto (pieza)	0,422 kg
Número de catálogo	350-000020-10
Descripción del número de catálogo	Vaya Free Form Dimmable White, IP66, 4000 K, Frosted, 5 m (15 ft)



Plano de dimensiones



BGC452 4000 IP66 L5000 W/LEADER

