



Vaya Free Form

Vaya Free Form Dimmable White, IP66, 4000 K, Frosted, 10 m (30 ft)

Vaya Free Form Dimmable White, IP66, 4000 K, Frosted, 10 m (30 ft)

Vaya Free Form es una luminaria lineal flexible oculta para foseados rectos o curvos, aplicaciones empotradas y hornacinas. Vaya Free Form proporciona una luz blanca uniforme en longitudes de recorrido de hasta 10 m. En aplicaciones de interiores, la luminaria se puede cortar y volver a conectar fácilmente, lo que permite la realización de recorridos a lo largo de espacios de formas inusuales y difíciles de iluminar, sin soldaduras ni herramientas. En aplicaciones de exteriores, la luminaria se puede cortar y volver a sellar para conservar su índice IP66. Para obtener más información, visita www.colorkinetics.com/vaya/.

Datos del producto

Información general		Controles y regulación	
Color de la fuente de luz	Blanco neutro	Regulable	Si
Fuente de luz sustituible	No		
Driver incluido	Si	Mecánicos y de carcasa	
Apertura de haz de luz de la luminaria	120°	Material de la carcasa	Plástico
Marca CE	Marcado CE	Acabado cubierta óptica/lente	Mate
Certificado UL	UL/cUL	Longitud	10.0 m
Certificado CQC	CQC	Color	WH
Operativos y eléctricos		Aprobación y aplicación	
Tensión de entrada	24 CC V	Código de protección de entrada	IP66 [Protección frente a la penetración de polvo, protección frente a chorros de agua a presión]


Vaya Free Form

Índice de protección frente a choque mecánico	IK06 [IK06]
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Flujo lumínico inicial (flujo del sistema)	9143 lm
Flujo luminoso inicial a una temperatura de color de 4000 K	9143 lm
Eficacia de la luminaria LED inicial	108,4 lm/W
Potencia de entrada inicial	84 W
Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C calculado	75000
Mantenimiento lumínico 70 % a 25 °C notificado	36000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C calculado	56000
Mantenimiento lumínico 70 % a 50 °C notificado	36000
Mantenimiento lumínico 80 % a 25 °C calculado	48000
Mantenimiento lumínico 80 % a 25 °C notificado	36000
Mantenimiento lumínico 80 % a 50 °C calculado	36000
Mantenimiento lumínico 80 % a 50 °C notificado	36000
Mantenimiento lumínico 90 % a 25 °C calculado	24000
Mantenimiento lumínico 90 % a 25 °C notificado	24000
Mantenimiento lumínico 90 % a 50 °C calculado	18000

Mantenimiento lumínico 90 % a 50 °C notificado	18000
Condiciones de aplicación	
Rango de temperatura ambiente	-40 °C a +50 °C
Datos de producto	
Código de producto completo	871869937061999
Nombre de producto del pedido	BGC452 4000 IP66 L10000 W/LEADER
EAN/UPC - Producto	8718699370619
Código de pedido	350-000020-11
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Material SAP	912400136475
Copiar Peso neto (pieza)	1,097 kg
Número de catálogo	350-000020-11
Descripción del número de catálogo	Vaya Free Form Dimmable White, IP66, 4000 K, Frosted, 10 m (30 ft)



Plano de dimensiones



BGC452 4000 IP66 L10000 W/LEADER

