



Vaya Flood HP 150 W

Vaya Flood HP 150 W, RGB, 10°, CE/CQC

LED High Brightness – Smalstrålande 10°

Vaya Flood HP 150 W är en pålitlig och kostnadseffektiv LED-strålkastare med högt ljusflöde som är perfekt för att belysa stora fasader, broar och monument utomhus. Vaya Flood-serien ger utmärkt flexibilitet så att du kan skapa iögonfallande strålkastar-, wash- och spoteffekter, medan den initiala investeringen förblir låg. Ett urval spridningsvinklar och färger gör att du verkligen kan ge liv åt en byggnad, antingen med statiska eller dynamiska färger. Denna kompakta och robusta armatur utmärks av längre räckvidd och hög effektivitet. Den har en intern strömkälla och justerbar vinkling, vilket gör den väldigt flexibel och lätt att använda.

Produktdata

Allmän information	
Lampfamiljskod	LED-HB [LED High Brightness]
Ljuskällans färg	Röd, grön och blå
Utbytbar ljuskälla	Nej
Driftdon ingår	Ja
Optikavskärmning/optiktyp	FG [plant glas]
Armaturens ljusfördelning	10°
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
CE-märkning	CE märkning
UL-märkning	No
Optiktyp utomhus	Smalstrålande 10°
PSE-märkning	No
Vinkel	10°
Drift och elektricitet	
Inspänning	220 till 240 V


Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Pressgjuten aluminium
Material i optiken	glas
Optisk kupa/linsmaterial	Härdat glas
Optisk glaskupa/optikens form	Plan
Färg	Mörkgrå
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J vandalskyddad]
Vibrationsstandard	Complies with ANSI C136.31

Vaya Flood HP 150 W


Vibrationsklassificering	Complies with ANSI C136.31
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initialt ljusflöde (systemets ljusflöde)	6139 lm
Initialt LED-ljusutbyte	43,2 lm/W
Initial ineffekt	150 W
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C rapporterat	51000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 40 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 40 °C rapporterat	51000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C rapporterat	51000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 40 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 40 °C rapporterat	51000

Användningsförhållanden


Omgivningstemperatur	-40 till +40 °C
Produktdata	
Fullständig produktkod	871869937519500
Beställningsproduktnamn	BCP438 RGB 220-240 10 CE CQC
EAN/UPC – Produkt	8718699375195
Beställningsnummer	316-000021-01
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
SAP-material	912400136894
SAP-nettovikt (stycke)	10,200 kg
Katalognummer	316-000021-01
Beskrivning av katalognummer	Vaya Flood HP 150 W, RGB, 10°, CE/CQC



Måttskiss



Vaya Flood 150W



Vaya Flood 150W

