



Vaya Flood HP 150 W

Vaya Flood HP 150 W, RGB, 30°, CE/CQC

LED High Brightness – Mediumstrålande 30° vinkel (30)

Vaya Flood HP 150 W är en pålitlig och kostnadseffektiv LED-strålkastare med högt ljusflöde som är perfekt för att belysa stora fasader, broar och monument utomhus. Vaya Flood-serien ger utmärkt flexibilitet så att du kan skapa iögonfallande strålkastar-, wash- och spoteffekter, medan den initiala investeringen förblir låg. Ett urval spridningsvinklar och färger gör att du verkligen kan ge liv åt en byggnad, antingen med statiska eller dynamiska färger. Denna kompakta och robusta armatur utmärks av längre räckvidd och hög effektivitet. Den har en intern strömkälla och justerbar vinkling, vilket gör den väldigt flexibel och lätt att använda.

Produktdata

Allmän information		Ingångsfrekvens	
Lampfamiljskod	LED-HB [LED High Brightness]	50–60 Hz	
Ljuskällans färg	Röd, grön och blå	Styrenheter och dimring	
Utbytbar ljuskälla	Nej	Dimbara	Ja
Driftdon ingår	Ja	Mekanik och armaturhus	
Optikavskärmning/optiktyp	FG [plant glas]	Armaturhusets material	Pressgjuten aluminium
Armaturens ljusfördelning	30°	Material i optiken	glas
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I	Optisk kupa/linsmaterial	Härdat glas
CE-märkning	CE märkning	Optisk glaskupa/optikens form	Plan
UL-märkning	No	Färg	Mörkgrå
Optiktyp utomhus	Mediumstrålande 30° vinkel (30)	Användning och godkännande	
PSE-märkning	No	Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Vinkel	30°	Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J vandalskyddad]
Drift och elektricitet		Vibrationsstandard	Complies with ANSI C136.31
Inspänning	220 till 240 V		


Vaya Flood HP 150 W

Vibrationsklassificering	Complies with ANSI C136.31
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initialt ljusflöde (systemets ljusflöde)	5231 lm
Initialt LED-ljusutbyte	36,7 lm/W
Initial ineffekt	150 W
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 25 °C rapporterat	51000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 40 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 50 % vid 40 °C rapporterat	51000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 25 °C rapporterat	51000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 40 °C beräknat	100000
Bibehållet ljusflöde 70 % vid 40 °C rapporterat	51000
Användningsförhållanden	
Omgivningstemperatur	-40 till +40 °C


Produktdata	
Fullständig produktkod	871869937517100
Beställningsproduktnamn	BCP438 RGB 220-240 30 CE CQC
EAN/UPC – Produkt	8718699375171
Beställningsnummer	316-000021-02
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	1
SAP-material	912400136895
SAP-nettovikt (stycke)	10,200 kg
Katalognummer	316-000021-02
Beskrivning av katalognummer	Vaya Flood HP 150 W, RGB, 30°, CE/CQC



Måttskiss



Vaya Flood 150W



Vaya Flood 150W

