



Vaya Flood HP 150 W

BCP438 3000 220-240 10 CE CQC DMX

LED High Brightness - Faisceau intensif 10°

Vaya Flood HP 150 W est une solution d'éclairage par projecteurs LED haute performance fiable et économique, idéale pour illuminer des façades extérieures, des ponts et des monuments de grande envergure. Moyennant un investissement initial minime, la série Vaya Flood offre un nombre exceptionnel de possibilités de création d'effets de lumière d'accentuation, de projection et de lumière rasante extrêmement accrocheurs. Un choix d'angles d'ouverture du faisceau et d'options de couleur permet de donner vie aux biens immobiliers avec des couleurs statiques ou dynamiques. Avec sa couverture lumineuse étendue et son efficacité élevée, ce luminaire compact et robuste est véritablement à part. Grâce à son alimentation intégrée et son angle d'inclinaison ajustable, ce produit est à la fois polyvalent et simple d'utilisation.

Données du produit

Caractéristiques générales		Caractéristiques électriques	
Code famille de lampe	LED-HB [LED High Brightness]	Tension d'entrée	220 à 240 V
Température de couleur	Blanc neutre	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Source lumineuse de substitution	Non		
Driver inclus	Oui	Gestion et gradation	
Cache optique/ type de l'objectif	Verre plat	Intensité réglable	Oui
Faisceau du luminaire	10°		
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I	Matériaux et finitions	
Marquage CE	Marquage CE	Matériaux du boîtier	Fonte d'aluminium
Marquage UL	-	Constitution de l'optique	Verre
Optic type outdoor	Faisceau intensif 10°	Matériaux cache optique/lentille	Verre trempé
Marquage PSE	Non	Cache optique/ forme de l'objectif	Plat
Angle	10°	Commande	Gris foncé

Vaya Flood HP 150 W

Normes et recommandations

Code d'indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Code de protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]
Norme de vibration	Complies with ANSI C136.31 Complies with ANSI C136.31

Performances Initiales (Conforme IEC)

Flux lumineux initial	14640 lm
Efficacité lumineuse à 0h du luminaire LED	101 lm/W
Température de couleur corr. initiale	3000 K
Température Indice de rendu des couleurs	73
Puissance initiale absorbée	150 W

Durées de vie (Conforme IEC)

Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	51000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	51000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	51000

Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	51000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	51000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	51000

Conditions d'utilisation


Plage de températures ambiantes	-40 à +40 °C
---------------------------------	--------------

Données logistiques


Code de produit complet	871869937515700
Désignation Produit	BCP438 3000 220-240 10 CE CQC DMX
Code barre produit (EAN)	8718699375157
Code de commande	912400136896
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	1
Code industriel (12NC)	912400136896
Poids net (pièce)	10,200 kg



Schéma dimensionnel



Vaya Flood 150W



Vaya Flood 150W

