



Vaya Flood HP 150 W

BCP438 4000 220-240 30 CE CQC

LED High Brightness – Mediumstrålande 30° vinkel (30)

Vaya Flood HP 150 W är en pålitlig och kostnadseffektiv LED-strålkastare med högt ljusflöde som är perfekt för att belysa stora fasader, broar och monument utomhus. Vaya Flood-serien ger utmärkt flexibilitet så att du kan skapa iögonfallande strålkastar-, wash- och spoteffekter, medan den initiala investeringen förblir låg. Ett urval spridningsvinklar och färger gör att du verkligen kan ge liv åt en byggnad, antingen med statiska eller dynamiska färger. Denna kompakta och robusta armatur utmärks av längre räckvidd och hög effektivitet. Den har en intern strömkälla och justerbar vinkling, vilket gör den väldigt flexibel och lätt att använda.

Produktdata

Allmän information	
Lampfamiljskod	LED-HB [LED High Brightness]
Ljuskällans färg	Kallvit
Utbytbar ljuskälla	No
Driftdon ingår	Ja
Optikavskärmning/optiktyp	FG [plant glas]
Armaturens ljusfördelning	30°
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass I
CE-märkning	CE märkning
UL-märkning	No
Optic type outdoor	Mediumstrålande 30° vinkel (30)
PSE-märkning	No
Vinkel	30°
Drift och elektricitet	
Ingående spänning	220 till 240 V

Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Mekanik och armaturhus	
Armaturhusets material	Pressgjuten aluminium
Material i optiken	glas
Optisk kupa/linsmaterial	Härdat glas
Optisk glaskupa/optikens form	Plan
Färg	Mörkgrå
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP66 [Dammtät, strålskyddad]
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK08 [5 J vandalskyddad]
Vibrationsstandard	Complies with ANSI C136.31


Vaya Flood HP 150 W

Complies with ANSI C136.31	
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Initialt ljusflöde	14524 lm
Initialt ljusflöde	14524 lm
Initialt LED-ljusutbyte	99,5 lm/W
Init. korr. färgtemperatur	4000 K
Init. Färgåtergivningsindex	73
Initial ineffekt	150 W
Prestanda över tid (IEC-kompatibel)	
Lumen Maintenance 70% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 25°C Reported	51000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 70% at 40°C Reported	51000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 80% at 25°C Reported	51000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 80% at 40°C Reported	51000
Lumen Maintenance 90% at 25°C Calculated	100000


Lumen Maintenance 90% at 25°C Reported	51000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Calculated	100000
Lumen Maintenance 90% at 40°C Reported	51000
Användningsförhållanden	
Omgivningstemperatur	-40 till +40 °C
Produktdata	
Fullständig produktkod	871869937516400
Beställningsproduktnamn	BCP438 4000 220-240 30 CE CQC DMX
EAN/UPC – Produkt	8718699375164
Beställningsnummer	37516400
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	1
Materialnummer (12NC)	912400136899
Nettovikt (stycke)	10,200 kg



Måttskiss



Vaya Flood 150W



Vaya Flood 150W

