



DuaLED encastré

2DLG44L840-2-D-UNV

2x2, 4400 Nominal Delivered Lumens, 4000K, Diffuse - 94 lm/W

Le luminaire DuaLED a été conçu avec soin afin d'en assurer la durabilité. Outre une silhouette moderne et une conception simple, il propose une qualité exceptionnelle et une performance supérieure, ce qui procure un avantage réel au client. Le luminaire DuaLED est un appareil d'éclairage DEL encastré à rendement élevé offrant une esthétique soignée et conçu selon une stratégie minimaliste écoresponsable. Outre un profil très surbaissé et des lignes épurées, il est alimenté par des lampes à DEL évoluées à rendement élevé, lesquelles assurent un confort visuel incomparable pour un éclairage efficace. Grâce aux options de régulateur et de commande intégrée, toutes les applications sont optimisées. Comme le luminaire DuaLED est conçu pour offrir un excellent confort visuel, il est parfait pour une grande variété d'applications comme les bureaux, les écoles, les commerces de détail ou les établissements de soins de santé.

Données du produit

Renseignements généraux	
Code du source de la lampe	LED
Température de couleur	4000K
IRC	80
Type de distribution photométrique	Direct
Montage	Encastré
Fonctionnement et électricité	
Tensions	120/277/347 V
Watts à l'entrée de la lampe	47
Mécanique et boîtier	
Format du luminaire	2 ft x 2 ft

Forme	Carré
Rendement initial (conforme aux normes CEI)	
Lumens du luminaire	4400
Efficacité	94 lm/W
Données de produit	
Nom du produit de la commande	2DLG44L840-2-D-UNV
EAN/CUP – Produit	782343743591
Code de commande	912400354598
Local Code	.
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	1
Numéro de matériau (12NC)	912400354598

DuaLED encastré

Poids net (pièce)	0.001 kg
Catalog Number	2DLG44L840-2-D-UNV-DIM
Catalog Number Description	2x2, 4400 Nominal Delivered Lumens, 4000K, Diffuse

