



DuaLED empotrada

2x4, 7300 Nominal Delivered Lumens, 4000K, Diffuse

2x4, 7300 Nominal Delivered Lumens, 4000K, Diffuse - 99 lm/W

DuaLED ha sido desarrollada cuidadosamente como una luminaria sostenible con un aspecto moderno y un diseño sin complicaciones, que además ofrece una calidad y un rendimiento excepcionales, para que el cliente obtenga beneficios extraordinarios. DuaLED es una luminaria LED empotrada muy eficiente de estilo arquitectónico que ha sido diseñada con una estrategia minimalista para alcanzar objetivos sostenibles. Combina un perfil sumamente bajo con una estética sencilla y cuenta con la tecnología de las fuentes LED de avanzada y gran eficiencia, que le permiten ofrecer lo mejor en iluminación eficaz y confortable. Las opciones de controlador y control integrado aseguran la optimización en cualquier aplicación. Con un diseño pensado para un confort visual excelente, DuaLED es la opción perfecta para una gran variedad de aplicaciones generales, como oficinas, escuelas, ventas o centros de salud.

Datos del producto

| Funcionamiento de emergencia | | Luminaire Input Watts | |
|-------------------------------|---------------|--------------------------|-------------|
| Lamp Source Code | LED | | 74 |
| Colour Temperature | 4000K | Datos técnicos de la luz | |
| CRI | 80 | Shape | Rectangular |
| Photometric Distribution Type | Direct | Información general | |
| Mounting | Recessed | Luminaire Lumens | 7300 |
| Mecánicos y de carcasa | | Efficacy | 99 lm/W |
| Voltages | 120/277/347 V | | |

DuaLED empotrada

Datos de producto

| | |
|--|------------------------|
| Nombre de producto del pedido | 2DLG73L840-4-D-UNV |
| EAN/UPC - Producto | 782343786628 |
| Código de pedido | 2DLG73L840-4-D-UNV-DIM |
| Local Code | 331827 |
| Cantidad por paquete | 1 |
| Numerador - Paquetes por caja exterior | 1 |

| | |
|----------------------------|--|
| N.º de material (12NC) | 912400357277 |
| Peso neto (pieza) | 0.001 kg |
| Catalog Number | 2DLG73L840-4-D-UNV-DIM |
| Catalog Number Description | 2x4, 7300 Nominal Delivered Lumens, 4000K, Diffuse |

