



DuaLED encastré

2DLG73L840-4-D-UNV

2x4, 7300 Nominal Delivered Lumens, 4000K, Diffuse - 99 lm/W

Le luminaire DuaLED a été conçu avec soin afin d'en assurer la durabilité. Outre une silhouette moderne et une conception simple, il propose une qualité exceptionnelle et une performance supérieure, ce qui procure un avantage réel au client. Le luminaire DuaLED est un appareil d'éclairage DEL encastré à rendement élevé offrant une esthétique soignée et conçu selon une stratégie minimaliste écoresponsable. Outre un profil très surbaissé et des lignes épurées, il est alimenté par des lampes à DEL évoluées à rendement élevé, lesquelles assurent un confort visuel incomparable pour un éclairage efficace. Grâce aux options de régulateur et de commande intégrée, toutes les applications sont optimisées. Comme le luminaire DuaLED est conçu pour offrir un excellent confort visuel, il est parfait pour une grande variété d'applications comme les bureaux, les écoles, les commerces de détail ou les établissements de soins de santé.

Données du produit

Renseignements généraux		Forme	
Code du source de la lampe	LED	Rectangulaire	
Température de couleur	4000K	Rendement initial (conforme aux normes CEI)	
IRC	80	Lumens du luminaire	7300
Type de distribution photométrique	Direct	Efficacité	99 lm/W
Montage	Encastré	Données de produit	
Fonctionnement et électricité		Nom du produit de la commande	2DLG73L840-4-D-UNV
Tensions	120/277/347 V	EAN/CUP – Produit	782343786628
Watts à l'entrée de la lampe	74	Code de commande	912400357277
Mécanique et boîtier		Local Code	.
Format du luminaire	2 ft x 4 ft	Numérateur – Quantité par emballage	1
		Numérateur – Emballages par boîte extérieure	1
		Numéro de matériau (12NC)	912400357277

DuaLED encastré

Poids net (pièce)	0.001 kg
Catalog Number	2DLG73L840-4-D-UNV-DIM
Catalog Number Description	2x4, 7300 Nominal Delivered Lumens, 4000K, Diffuse

