



# DuaLED encastré

## 2DLG58L835-4-D-UNV

2x4, 5800 Nominal Delivered Lumens, 3500K, Diffuse - 100 lm/W

Le luminaire DuaLED a été conçu avec soin afin d'en assurer la durabilité. Outre une silhouette moderne et une conception simple, il propose une qualité exceptionnelle et une performance supérieure, ce qui procure un avantage réel au client. Le luminaire DuaLED est un appareil d'éclairage DEL encastré à rendement élevé offrant une esthétique soignée et conçu selon une stratégie minimaliste écoresponsable. Outre un profil très surbaissé et des lignes épurées, il est alimenté par des lampes à DEL évoluées à rendement élevé, lesquelles assurent un confort visuel incomparable pour un éclairage efficace. Grâce aux options de régulateur et de commande intégrée, toutes les applications sont optimisées. Comme le luminaire DuaLED est conçu pour offrir un excellent confort visuel, il est parfait pour une grande variété d'applications comme les bureaux, les écoles, les commerces de détail ou les établissements de soins de santé.

### Données du produit

Renseignements généraux	
Code du source de la lampe	LED
Température de couleur	3500K
IRC	80
Type de distribution photométrique	Direct
Montage	Encastré
Fonctionnement et électricité	
Tensions	120/277/347 V
Watts à l'entrée de la lampe	58
Mécanique et boîtier	
Format du luminaire	2 ft x 4 ft

Forme	Rectangulaire
Rendement initial (conforme aux normes CEI)	
Lumens du luminaire	5800
Efficacité	100 lm/W
Données de produit	
Nom du produit de la commande	2DLG58L835-4-D-UNV
EAN/CUP – Produit	782343947043
Code de commande	912400367873
Local Code	.
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	1
Numéro de matériau (12NC)	912400367873

## DuaLED encastré

---

<b>Poids net (pièce)</b>	6.800 kg
<b>Catalog Number</b>	2DLG58L835-4-D-UNV-DIM
<b>Catalog Number Description</b>	2x4, 5800 Nominal Delivered Lumens, 3500K, Diffuse

---

