



Arioso encastré DEL

2AVEG38L835-4-ACR-UNV

2x4, 3800 Nominal Delivered Lumens, 3500K, Frosted Acrylic Lens - 94 lm/W

Le luminaire encastré Arioso DEL de Philips Day-Brite/Philips CFI offre une efficacité normative sans compromis en matière d'esthétique. Ce luminaire combine les plateformes d'éclairage DEL polyvalentes de pointe et de renommée mondiale avec les systèmes optiques Arioso éprouvés.

Données du produit

Renseignements généraux		Efficacité	
Code du source de la lampe	LED	94 lm/W	
Température de couleur	3500K	Données de produit	
IRC	80	Nom du produit de la commande	2AVEG38L835-4-ACR-UNV
Type de distribution photométrique	Direct	EAN/CUP – Produit	782343164310
Montage	Encastré	Code de commande	912400392284
Fonctionnement et électricité		Local Code	.
Tensions	UNIV V	Numérateur – Quantité par emballage	1
Watts à l'entrée de la lampe	40.5	Numérateur – Emballages par boîte extérieure	1
Mécanique et boîtier		Numéro de matériau (12NC)	912400392284
Format du luminaire	2 ft x 4 ft	Poids net (pièce)	0.001 kg
Forme	Rectangulaire	Catalog Number	2AVEG38L835-4-ACR-UNV
Rendement initial (conforme aux normes CEI)		Catalog Number Description	2x4, 3800 Nominal Delivered Lumens, 3500K, Frosted Acrylic Lens
Lumens du luminaire	3800		